


Atlas67.C4DLP



Технические характеристики

ATLAS67.C4DLP

Общие характеристики	
Мощность переменного тока	100-240 VAC, 50-60 Hz, 1.6-0.7A
Совместимость	Barco's Atlas integrates with the existing network environment and video sources via BARCO's graphical control units: EOS Compact, Power and Ultra, Hydra and Visu+.
Контрастность	XGA -350:1 (full field contrast)
Размеры конструкции	• Width 1368 mm / 53.86 in. • Height 1026 mm / 40.39 in. • Footprint 753 mm / 29.65 in. • Depth 897 mm / 35.32 in. • Socket height (min) 614 mm / 24.17 in. • Socket height (max) 1288 mm / 50.70 in • Weight 130 kg / 238.1 lbs
Соблюдение законов об охране окружающей среды	• Operating temperature: 17 °C -27 °C or 62 °F -80 °F (stitched screen) 0 °C - 40 °C or 30 °F - 105 °F (screen module) • Humidity: 40% -60%, non condensing (stitched screen) max 80%, non condensing (screen module)
Лампа	120 Watt UHP™ lamp
Освещенность	XGA -100 cd/m²
По отдельному заказу	All projector settings are accessible through Barco's wall management software. Full features of this software can be viewed under this website 'Application software'
Энергопотребление	XGA -160 W
Разрешение	XGA -1024x768 pixels
Размер экрана	• 67" diagonally • High contrast black type screens for wide viewing angles • Other screens on request

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

