


# BARCOData 3200



**Specifiche tecniche****BARCODATA 3200****Specifiche generali**

Contrasto	5x4 Checkerboard: 150:1 Full Field Contrast: 300:1
Profondità	662 mm / 26 inch
Altezza	372 mm / 15 inch
Ingressi	Communication: 1 D9-female Stereo Audio: 2 x Cinch (RCA) RGB trilevel sync, sync on green or sync separate: 5 x BNC (Optional) RGB analog standard sync, sync on green or sync separate: 5 x BNC (Optional) Component Video: 4 x BNC (Optional) Video/S-Video: 1 x BNC/4-pin DIN (Optional) RS232 loop-through: 1 x D9-female
Emissione luminosa	ANSI Normal: 1200 Lumen Full White: 1450 Lumen Equivalent CRT Peak White: 5000 Lumen
Uscite	RS232 loop-through: 1 x D9-male Stereo Audio: 2 x Cinch (RCA)
Risoluzione	True LCD Panel Resolution 720 x 480 Maximum Display Resolution 800 x 600
Dimensioni schermo	Minimum Screen Width 1m Maximum Screen Width 10m
Peso	Net weight 45 kg / 99 lbs Shipping weight 57 kg / 126 lbs
Larghezza	633 mm / 25 inch

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla [www.barco.com](http://www.barco.com) per le specifiche più recenti.