

# Helix™ P1

Tira de píxeles LED flexible



WIDE VIEW

IP66

WATERPROOF

**Especificaciones del producto****HELIX™ P1****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	75 mm o 150 mm
Color	Color de 48 bits por píxel
Embalaje	Carcasa transparente/cables negros
Calificación de las condiciones meteorológicas	IP66
Píxeles/cadena	32
Consumo máx.	12 W/cadena
Voltaje de entrada	24 V CC
brillo	2,5 candela/píxel

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**