

DP-3000

最大 30m (98ft) のスクリーン用 2K デジタルシネマ用プロジェクター



技術仕様		DP-3000
一般仕様		
DMDデバイス	1.2"DC2Kダークメタルデバイスx3	
コントラスト比	2000:1	
ネイティブ解像度	2048x1080	
ハウジング	ハーメチックシールド・DMD/光学部	
スクリーン幅	スクリーンゲイン18@14ftL*:30m スクリーンゲイン1.3@14ftL*:25m *プロジェクターの個体差により±10の差の可能性があります	
マウント	オブションのユニバーサル型台座	
周囲温度	最高：35℃	
ランプ	1.5-7KWキセノンランプ ランプパワー：1.5-7KW	
デジタルビデオ入力	SMPTE292E入力x2 DVlx1 両入力ともシングルまたはデュアルリンクを選択可能	
主要レンズ	Primeレンズ (1.4-2.05) 1.2"DC2K Primeレンズ (1.6-2.35) 1.2"DC2K Primeレンズ (1.8-2.8) 1.2"DC2K Primeレンズ (2.15-3.6) 1.2"DC2K Primeレンズ (2.8-5.5) 1.2"DC2K	
プロジェクター診断機能	PCタッチパネル経由 通信制御ソフトウェア経由 SNMP agent経由	
電源要件	220Vx3+Nまたは400Vx3 30.000BTU/h(6.5kwランプ時)	
寸法	プロジェクター： H640xW730xD10170mm 電源ボックス： H450xW329.5xD473.7mm	
重量	プロジェクター：125Kg 電源ボックス：30Kg	
オプション	CLO-コンスタント・ライト・アウトプット ACS-2048 SNMP agent 電動メモリー式レンズ・フォーカス/ズーム/シフト アナモフィックレンズフィット (1.25x)	
品番	R9004480	