

ClickShare CX-50 2세대

영향력이 큰 회의실을 위한 프리미엄 회의 솔루션



- 듀얼 스크린: 두 개의 디스플레이에 사람과 공유 자료가 나란히 표시됩니다.
- UC 모드와 BYOM 환경 간에 간편한 전환
- 4K 콘텐츠 공유 및 백업을 위한 유선 도킹 시스템
- 탄소 중립
- 100% 안전한 보안성, 암호화 및 클라우드 관리

ClickShare CX-50 Gen2는 임원회의실에서 무선회의를 할 수 있는 유연한 솔루션입니다. 회의실에 들어가면 ClickShare가 자동으로 카메라, 마이크, 스피커, 사운드바 및 디스플레이 등의 회의실 장비에 연결합니다.

원하는 화상 회의 플랫폼을 사용하여 몇 초 안에 노트북에서 회의를 시작하십시오. 직원과 게스트 모두 ClickShare Button 또는 ClickShare 앱을 한 번만 클릭하면 간편하게 하이브리드 회의를 할 수 있습니다.

기술 사양**CLICKSHARE CX-50 2세대**

| ClickShare 베이스 유닛 치수 | |
|--------------------------|--|
| 크기(HxWxD) | 39mm x 200mm x 202mm |
| 전원 공급 장치 | 표준 110/220V AC 플러그 |
| 전력 소비 | 동작: 74.5W(최대) 대기 모드: 0.27W -에코 모드: 3.7W |
| 무게 | 985 gr |
| 일반 사양 | |
| 운영체제 | Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상. 안드로이드 v11 및 이후 버전(ClickShare 앱) iOS 14 및 이후 버전(ClickShare 앱) |
| 시스템 요구 사항 | Microsoft Teams 또는 Zoom의 원활한 환경을 위해. 최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드 |
| 비디오 출력 | 4K UHD(3840*2160) @ 60Hz. HDMI 1.4b 4K UHD(3840*2160) @ 60Hz. USB-C DP ALT 모드(뒷면) |
| 비디오 입력 | 4k UHD(3840*2160) @30Hz. USB-C DP ALT 모드(전면) |
| 오디오 출력 | USB, jack, HDMI |
| 연결 | 전면: 1x USB Type-C 3.1 후면: 1x USB Type C 3.1, 2x USB Type A 3.1, 1x 이더넷 LAN 2.5Gbit, 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 출력(3.5mm) |
| ClickShare 버튼 | 2 |
| ClickShare App | 데스크톱 및 모바일 |
| Native protocols | Airplay, Google Cast, Miracast 최대 동시 연결 수(Buttons 및/또는 앱 사용): 최소 32 |
| 최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용) | 32 |
| 소음도 | 최대 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-40°C |
| 인증 프로토콜 | 독립형 모드(Stand Alone)에서 WPA2-PSK, 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button와 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X로 통신 |
| 무선 전송 프로토콜 | IEEE 802.11 a/g/n/ac 및 IEEE 802.15.1 |

기술 사양**CLICKSHARE CX-50 2세대**

| | |
|--------------------------------------|---|
| 도달 | ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 30m(100ft) 주파수 대역 2.4GHZ 및 5GHZ 으로 통신 |
| 주파수 대역 | 2.4GHZ 및 5GHZ(일부 국가에서 DFS 채널 지원) |
| 온도 범위 | 작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
| 습도 | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축 |
| 도난 방지 시스템 | Kensington 잠금 기기 |
| 인증 | FCC/CE |
| Touch screen support & Interactivity | 터치 스크린 지원 : 지원 상호 소통 : 지원 |
| 무선 회의 | 앱 또는 버튼 사용 |
| 로컬 뷰 | 고품질 |
| 네트워크 연결 | LAN & WiFi (듀얼) |
| Management and reporting | 지원 |
| 보증 | 표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년 |

작성일: 18 Apr 2024기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.