

V6e

une luminosité de 1 700 cd/m² et un pas de pixel de 6 mm



Les écrans LED de la série V sont spécialement conçus pour les installations fixes de promotion de marque, de DOOH (publicité) et pour les événements sportifs. Ils sont proposés à un prix particulièrement attractif, sans que cela n'ait d'incidence sur les performances ou la fiabilité. La série V constitue un excellent choix pour des applications d'affichage LED de base.

Excellentes performances

S'appuyant sur l'expérience de Barco en matière de technologie LED haut de gamme, les produits de la série V sont épaulés par le processeur d'images DV-100. Le convertisseur Athena™ de pointe garantit une conversion souple de la résolution. Outre le fait qu'elle prend en charge les entrées standard jusqu'au HD-SDI (dual), la série V est également compatible avec les nouveaux formats normalisés SDI 3G, HDMI et DisplayPort.

Configuration et gestion aisées

La série V est gérée et commandée par le logiciel V-series Toolset dédié (VTS), directement dérivé du Director Toolset de pointe. Le VTS est fourni avec une interface intuitive qui facilite la gestion des écrans et qui propose des options avancées telles que le contrôle de la luminosité, du gamma et de la température de couleur ainsi que la configuration des écrans.

Écrans LED restituant un noir intense pour un contraste optimal

Le V6e est un écran d'intérieur constitué de modules LED SMD ayant un pas de pixel de 6 mm. Doté de la dernière technologie LED d'intérieur, associée à un boîtier LED noir, il offre des niveaux de noir profond, ainsi qu'un contraste très élevé. Si l'on y ajoute un angle de vision extra-large, tous ces éléments permettent au V6e d'exceller dans la restitution d'une image de qualité.

Spécifications techniques

V6E

Spécifications générales	
Pas de pixels	6,0 mm
Luminosité	1 500 cd/m²
Type LED	SMD 3 en 1
Densité de pixels	27 778/m2
	2 581/pi2
	9 216/module (96 x 96)
Angle de vision	H : 120 degrés
	V : -38/+60 degrés
Taux de contraste	2000:1
Durée de vie	80 000 h (avec une luminosité de 50 %)
Consommation électrique	603 W/m2
	241/m2 (type)
Taille de tuile (l x H x P) en mm	576 x 576 x 135
Poids	16,1 kg/module
	35,5 lb
Homologation IP	À l'intérieur uniquement
Traitement	16 bits/couleur
Fréquence de rafraichissement	1 200 Hz
Empilement max.	17 modules
Accrochage max.	17 modules
Interfaces/Ports	CAT5
Disponibilité technique	arrière
Compatibilité des sources (avec le numériseur)	DVI-I (double liaison), RGB, HDMI, Display Port, SD/HD/3G SDI
Numériseur utilisable	DV-100
Certifications	CE, ETL, RohS, FCC classe A, CCC, EU REACH

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

