

# D320



## Especificaciones del producto

## D320

### Especificaciones generales

entrada	4 user defined inputs Front accessible Integrated video processing Auto sensing, hot swappable S-video, composite, YUV, RGB SDI, HD-SDI, DVI up to UXGA
compatibilidad	LED displays
salida	DVI-A, DVI-D, RGB
Control	<ul style="list-style-type: none"><li>- Scaler 4 input channels [Data-Video] fully scalable to desired output resolution</li><li>- Z-order Instant modification of Z-order control, for each output window</li><li>- Window positioning Intuitive positioning interface</li><li>- Connectors RS 232 [RJ11]</li></ul>
efectos	Anamorphic imaging Chroma-keying [per input] Alpha-keying [per input] Z-order control Windowing/ View ports
T de trabajo	0° <-> 45°
potencia	240W-480W auto ranging 90-264V (50-60 Hz) Connector: 3 pin IEC
información de pedido	R9851570

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta [www.barco.com](http://www.barco.com) para ver las especificaciones más recientes.