

wePresent WiPG-1600W

Offrir les meilleures fonctionnalités pour des expériences interactives ; un système sans fil allié à un système de diffusion multimédia : la perfection



- Mise en réseau flexible via LAN filaire, LAN sans fil ou les deux à la fois
- Connectivité USB
- Résolution de 1 080 p et latences faibles pendant le streaming vidéo
- Annotations à l'écran pour des présentations plus interactives
- Alimentation électrique par câble Ethernet pour des installations flexibles et simples

À l'instar de tous les modèles wePresent, le WiPG-1600W offre une compatibilité multiplateforme, ce qui permet ainsi aux appareils Windows, Mac OS, Chromebook, Android et iOS de présenter et d'interagir ensemble. Le WiPG-1600W offre également une prise en charge Apple AirPlay ; les utilisateurs peuvent dès lors présenter en utilisant le protocole natif d'Apple.

Rassembler les individus et les idées

Le WiPG-1600W offre toutes les fonctionnalités présentes dans le WiPG-1000 ainsi que des améliorations intelligentes et utiles. L'annotation à l'écran et la fonctionnalité de tableau blanc virtuel permettent aux présentateurs de mettre en exergue les points importants et de développer des idées lors de leur présentation. À l'aide d'une souris USB branchée à l'unité, les présentateurs peuvent facilement apporter des annotations à l'écran et accéder aux fonctionnalités de contrôle de la conférence pour les modérateurs sans écran tactile.

Connexion rapide pour les invités

Le WiPG-1600W offre plusieurs styles de connexions afin de s'adapter à n'importe quel environnement. À l'aide du port USB intégré, les présentations de documents, de médias et de vidéos peuvent être réalisées sans appareil PC / Mac / mobile. Les invités peuvent se connecter et effectuer des présentations à l'aide d'une clé USB qui exécute MirrorOp sans avoir besoin de l'installer sur leur appareil. Ils peuvent également lancer le logiciel directement depuis l'unité wePresent, ce qui permet aux invités de faire des présentations sans installer de logiciel.

Solutions pour impliquer votre public

Avec des diapositives Web, les présentateurs assurent l'implication de leur

audience et leur concentration sur le contenu partagé. Avec l'activation de cette fonctionnalité, tous les membres connectés de l'audience peuvent voir le contenu projeté à l'écran et toutes les annotations à l'écran en temps réel sur leur propre appareil.

La distribution multiple permet l'affichage simultané du contenu de la présentation sur plusieurs systèmes wePresent connectés au réseau, ce qui en fait une solution idéale pour les grandes réunions ou les expériences d'apprentissage.

Le WiPG-1600W promet de donner une nouvelle dimension interactive à votre expérience de présentation.

Spécifications techniques**WEPRESENT WIPG-1600W**

Spécifications générales	
Systemes d'exploitation	Windows 7, 8, 10 et ultérieurs macOS X, 10.9 et ultérieurs Android 4.1 et ultérieurs iOS 9 et ultérieurs
Support standard natif	Apple AirPlay
Sortie vidéo	1 x HDMI 1 x VGA
Défilement d'image	jusqu'à 30 i/s
Résolution en sortie	jusqu'à 1080p
Utilisateurs connectés	jusqu'à 64
Sources	jusqu'à 4 simultanément avec configuration fixe de l'affichage
Sorties audio	HDMI analogique via prise audio 3,5 mm
Protocole d'authentification	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Mode station 802.1x EAP
Protocole de transmission sans fil	2.4G (b/g/n) / 5G (a/n) commutable
Interfaces	1 connecteur VGA à 15 broches (arrière) 1 LAN Ethernet RJ-45 (arrière) 1 HDMI (arrière) 2 ports USB 2.0 (avant) + 1 port USB 2.0 (arrière) 1 prise téléphonique stéréo (arrière) 1 bouton de mise sous tension à LED (avant) 1 bouton de réinitialisation (bas)
Consommation électrique	15,3W [consommation d'énergie à pleine charge] dans des conditions de test : · Source d'alimentation : CC 5 V · Version du logiciel : 1.0.0.5 · Version matérielle : 0.53 · Port USB : charge de 0,5 A à chaque port (3 ports au total) · WiFi : 2.4G/11n (projection de quatre flux vidéo 1 080 p) · Port Ethernet : paquet ping · HDMI : Écran avec sortie 4 en 1 · VGA : Écran avec sortie 4 en 1 · Prise téléphonique : Raccordement à une enceinte
Dissipation calorifique	18,755 BTU/h
Poids	801 g [avec emballage] 293 g [sans emballage]
Dimensions	159 x 91 x 29,9 mm [sans emballage] 216 x 220 x 66 mm [avec emballage]
Température environnementale	Température de fonctionnement 0 ~ 40 ° Température de stockage -10 ~ +70 °
Humidité environnementale	Fonctionnement 10~90% Stockage 10~85 % HR

Créé le : 15 Mar 2023

Les spécifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter les dernières informations disponibles sur www.barco.com.