


DP2K-6E

Projecteur de cinéma Barco Alchemy DLP compact pour des écrans jusqu'à 7,5 m (24 ft)



- **Deux fois plus silencieux que les plus silencieux des projecteurs numériques**
- **Remplacement simplifié des lampes UHP pour une maintenance aisée**
- **Entièrement intégré et conforme DCI**

Emmener le cinéma numérique là où il n'est jamais allé auparavant

Le DP2K-6E propose aux petites salles indépendantes du monde entier une solution de projection de cinéma numérique compacte, entièrement intégrée et compatible DCI. Comment ?

Pourquoi vous aimerez le DP2K-6E ?

- Économique et entièrement intégré grâce à son module Barco Alchemy Series 3
- Facilité de maintenance et design compact grâce aux lampes UHP
- Deux fois plus silencieux que le plus silencieux des projecteurs actuellement disponibles sur le marché et super compact
- La qualité et la modularité de la marque Barco, désormais accessibles pour les plus petits écrans

Composants électroniques de la série 3 associant des fonctionnalités de serveur de médias aux composants électroniques de traitement cinéma. Un nombre plus limité de boîtiers est synonyme de plus grande fiabilité et de simplicité d'utilisation. Fonctionnement simple grâce à l'interface utilisateur intuitive « Barco Web Commander »

- Composants électroniques de la série 3 associant des fonctionnalités de serveur de médias aux composants électroniques de traitement cinéma
- Un nombre plus limité de boîtiers est synonyme de plus grande fiabilité et de simplicité d'utilisation
- Fonctionnement simple grâce à l'interface utilisateur intuitive « Barco Web Commander »

Spécifications techniques

DP2K-6E

Spécifications générales

Résolution native	2 048 x 1 080 pixels
Boîtier	DMD scellés hermétiquement et ensemble optique
Luminosité	Couleurs DCI : 4 800 lumens / Non-DCI : 7 200 lumens
Lampes	Doubles lampes UHP 465 W
Taille d'écran	Jusqu'à 7,5 m / 24,6 ft de large (gain 1,2 à 14 ft)
Taux de contraste	1 600:1 (type)
Digital MicroMirror Device™ (matrice de micro-miroirs numériques)	3 dispositifs métalliques de couleur sombre 0,69" DC2K
Lentilles primaires	Entièrement motorisées 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
E/S de contrôle	3 x Ethernet (RJ-45) 8 x GPIO (DB 25) Interface 3D Interface USB
Processeur de médias cinéma intégré	DCI 4K 2D jusqu'à 60 i/s DCI 4K 3D (24 ou 30 i/s par œil) Fréquences d'images DCI 2K 3D élevées jusqu'à 120 i/s (60 i/s par œil) Débit binaire JPEG 2000 jusqu'à 625 Mb/s Correction des couleurs double canal MPEG-2 (4:2:0 et 4:2:2 jusqu'à 60 i/s) 2 HDMI2.0a (jusqu'à 4K 2D 60 i/s) 2 entrées 3G-SDI 16 canaux audio AES/EBU (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2 x Gbe pour la connectivité et l'alimentation en contenu 2 USB 3.0 accessibles en façade pour une alimentation rapide 2 USB 2.0 accessibles en façade Filigranage vidéo : Civolution NexGuard Filigranage audio : Civolution Dispositifs de sous-titrage : Prise en charge norme SMPTE 430-10
Stockage intégré	Stockage effectif 1,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 1 To 2,5" échangeables à chaud Stockage effectif 3,9 To (RAID-5) / 3 disques durs 2 To 2,5" échangeables à chaud
Barco Web Commander	Projector Dashboard (Tableau de bord des projecteurs) Carte de contrôle des projecteurs Lecteur/éditeur/planificateur de programmes Automatisation, 3D, alimentation en contenu Intégration du système TMS État du projecteur intelligent Via navigateurs web HTML5 y compris iOS et tablettes Android
Barco Communicator	Installation et configuration du projecteur Mise à jour et maintenance du projecteur
Alimentation électrique	200-240 VCA
Dimensions du projecteur (HxLxP)	369 x 689 x 664 mm 14,5 x 27,1 x 26,1 pouces
Poids du projecteur	53,8 kg/119 lb (incluant les poignées encastrées facilitant le transport)
Température ambiante	35 °C / 95 °F max.
Options	Modules 3D Moniteur à écran tactile, incl. Barco Commander & Communicator Socle CineCare Web Licence Auro 11.1 Licence Barco Escape Live 3D*** Kit de montage au plafond*** (***) feuille de route)
Niveau sonore	48 dB(A)
Configuration minimale en matière de circulation d'air	43 CFM

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.