

# TLD (1.6 - 2.0)



**技术规格****TLD (1.6 - 2.0)****一般规格**

机械放大	Yes
机动化聚焦	Yes
投射比例	1.6 -2.0 : 1
镜头水平移动	On SLM G5/G8 Left 65% 65% Right  On SLM R6/R8 Left 65% 65% Right
镜头垂直转换	On SLM G5/G8 Up 118% 20% Down  On SLM R6/R8 Up 100% 20% Down

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。