

优利视 Present (UPW-210)

以媒体为核心的中小型拼接显示系统控制器



- 基于 Windows，带有预安装的应用程序套件，易用性高
- 基于浏览器的 UI，任意设备无缝接入
- 可快速选择预定义的布局和信号源
- 安装和配置简单快捷
- 巴可最新一代液晶拼接显示系统的完美补充
- 可增配拾帧器，从而通过 HDMI 连接添加外部源

优利视 Present (UPW-210) 是一款紧凑、高性价比且以媒体为核心的拼接显示系统控制器。其设计目的是在多达 16 个显示器的拼接显示系统上显示 Windows 应用程序和本地连接的 HDMI 输入。UPW-210 带有预安装的应用程序套件，用户只需单击一下，就可以将他们想要的内容以预定义的布局显示在拼接显示系统上。

显示内容变得轻而易举

UPW-210 针对 Windows 10 应用程序进行了优化，因此显示视频、照片、PowerPoint 幻灯片、网页或物理连接的 HDMI 源都不成问题。只需选择内容，定义位置，并保存为您想要的拼接显示系统布局即可。保存的布局可以随时在拼接显示系统中激活，只需在您的 PC 或平板电脑的网页中单击一下。

极佳的显示效果

所有高品质的拼接显示系统都需要高品质的控制器。这就是为何要设计优利视 Present 并对它进行充分验证，以便能够多年全天候地提供极佳的视觉体验。它不仅便于在 Windows IT 域内直接集成，而且易于设置和维护。因此，对用户和 IT 工作人员而言，它都是一个安全的选择。

技术规格

优利视 PRESENT (UPW-210)

一般规格

操作系统	Windows 10 (64 位) IoT 企业版																		
软件	布局管理器、拾帧器源播放器																		
布局管理器支持的内容类型	<ul style="list-style-type: none">所有支持视频和照片文件格式的 VLC 媒体播放器：MPEG-x、H26x、JPEG、GIF...网页（通过 Chrome 浏览器）Microsoft Office 文件格式（通过 Word、Powerpoint、Excel、Skype for Business，需要由客户在 UPW 设备上安装 MS Office）连接到 HDMI 源的抓帧器（通过巴可提供的抓帧器应用程序 (HDCP 2.2)）																		
处理器	Intel(R) Core(TM) i7 四核 3.2 GHz（超频上限 4.0 GHz）处理器																		
内存	16 GB																		
硬盘	256 GB 固态硬盘 SSD																		
网络	1 x 1Gb/s 局域网网卡																		
显示卡	4 x 4K-UHD 通道专业高性能显卡																		
输出	4 个 4K UHD 输出（通过 4 个 DP 1.4 端口） 采用巴可环通技术，支持多达 16 个全高清显示器																		
波形因数	3U ½ 19" 机箱																		
尺寸	133 mm x 220 mm x 300 mm 5.24 " x 8.66 " x 11.81 "																		
净重	6.3 kg（含包装为 8.1 kg）																		
电源	100-240 V，6-3 A，50/60 Hz																		
功率消耗	标准 110 W 上限 135 W																		
温度范围	0 -40 °C 32 -104 °F																		
湿度	上限 80%（不结露）																		
噪音级别	上限 36 dbA（在 22 °C/72 °F 的温度下于 1 m/32.8 英尺的距离处测量）																		
符合	CE、CB、IEC 609501、ETL、FCC A 类、CCC、CU-EAC、BIS、RCM 监管模式 ID：NGP-210																		
订购信息	<table><tr><td>R9834910</td><td>适合 UPW-210 的 USB 接头 HDMI 拾帧器</td></tr><tr><td>R9821016</td><td>UniSee Present UPW-210（无电源线）</td></tr><tr><td>R9821016J</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长瑞士标准电源线）</td></tr><tr><td>R9821016X</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长 C13/C14 型电源线）</td></tr><tr><td>R9821016I</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长中国标准电源线）</td></tr><tr><td>R9821016G</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长英国标准电源线）</td></tr><tr><td>R9821016F</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲标准电源线）</td></tr><tr><td>R9821016B</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长美国标准电源线）</td></tr><tr><td>R9821016FG</td><td>UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲及英国标准电源线）</td></tr></table>	R9834910	适合 UPW-210 的 USB 接头 HDMI 拾帧器	R9821016	UniSee Present UPW-210（无电源线）	R9821016J	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长瑞士标准电源线）	R9821016X	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长 C13/C14 型电源线）	R9821016I	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长中国标准电源线）	R9821016G	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长英国标准电源线）	R9821016F	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲标准电源线）	R9821016B	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长美国标准电源线）	R9821016FG	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲及英国标准电源线）
R9834910	适合 UPW-210 的 USB 接头 HDMI 拾帧器																		
R9821016	UniSee Present UPW-210（无电源线）																		
R9821016J	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长瑞士标准电源线）																		
R9821016X	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长 C13/C14 型电源线）																		
R9821016I	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长中国标准电源线）																		
R9821016G	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长英国标准电源线）																		
R9821016F	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲标准电源线）																		
R9821016B	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长美国标准电源线）																		
R9821016FG	UniSee Present UPW-210（带 2 m 长欧洲及英国标准电源线）																		

生成于：08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。