


D-Cine Premiere Console Kinoton USA



Technische Daten

D-CINE PREMIERE CONSOLE KINOTON USA

Allgemeine technische Daten	
Allgemein	Kinoton, SK25DC console.
Beleuchtung	Optional 2kW, 3kW, 5kW, and 7kW Xenon Arc lamp depending on screen size.
Reflektor	Standard f2.0 dichroic glass type.
Stromversorgung	-Lamp power supply -EUR version
	-IREM 3-7 kW three phase 360-460V 50 Hz
	-Lamp Power supply -USA version
	-IREM 3-7kW three phase 187-230V 60 Hz

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

