

Serie FS35 IR

Proyector LED con la resolución y el brillo más altos del mundo diseñado para la estimulación para gafas de visión nocturna (NVG)



La serie FS35 IR de Barco es una gama de proyectores LED que logran una simulación estimulada de IR, diurna y nocturna sin precedentes. Se encuentra disponible en dos modelos: el FS35 IR WQXGA de 4,1 megapíxeles (2.560 x 1.600 píxeles), que ofrece imágenes estimuladas para NVG con la resolución más alta, y el FS35 IR WUXGA que incluye capacidades de entrada IG dual para imágenes simultáneas en RGB + IR. Además de aprovechar la tecnología de iluminación RealLED de 2ª generación, el FS35 IR incorpora unas lentes mejoradas para IR y es capaz de aumentar la intensidad en IR hasta en un 80 %. Además, sus lentes están diseñadas específicamente para la transmisión de IR de hasta 760 nm. Además de la flexibilidad que ofrece el proyector, la serie FS35 IR se puede calibrar para una visión diurna y nocturna, mediante sus propiedades de atenuación de RGB visible ajustables de 0-100%. Los LED de RGB e IR admiten el ajuste de brillo de hasta 1000 lúmenes, ofreciendo así una transición perfecta del día a la noche para el entrenamiento.

Procesamiento de reducción de imágenes borrosas

Como todos los proyectores de la plataforma F35, los proyectores de la serie FS35 IR incluyen la opción de procesamiento de reducción de imágenes borrosas (SRP™) sin parpadeos. No necesita usar filtros u obturadores externos: todo el procesamiento se realiza de manera interna y se puede ajustar y configurar según el usuario. Si a esto le sumamos una velocidad de fotograma elevada de hasta 120 Hz, obtenemos una imagen nítida a cualquier resolución y con cualquier contenido de movimiento rápido.

Objetivos de proyección de alta calidad

Las lentes del FS35 IR están diseñadas específicamente para la transmisión de IR de

Las lentes del FS35 IR están diseñadas específicamente para la transmisión de IR de hasta 760 nm, y para su diseño íntegro de cristal se emplean elementos de lentes esféricas flotantes y cristal ND, que garantizan la nitidez y el enfoque. Al mismo tiempo, garantiza un alto contraste del sistema ANSI, en lugar de ofrecer solo el contraste secuencial, tan fácil de encontrar en folletos publicitarios.

Diseñado para un funcionamiento 24/7

Los ventiladores son la única pieza móvil dentro del proyector. Por eso están certificados para funcionar a la perfección y, siempre que se respeten los plazos de mantenimiento regulares, podemos garantizar que todos los modelos son capaces de estar en funcionamiento continuo durante un máximo de cinco años. La tecnología de iluminación LED de segunda generación ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 100.000 horas para las aplicaciones más exigentes.

Características comunes

Gracias a la tecnología de iluminación ReaLED de segunda generación, el FS35 IR es el proyector más brillante que hay disponible en el mercado y que ofrece una simulación diurna sin precedentes. Sus lentes mejoradas para IR aumentan hasta en un 80% la intensidad en IR. Además, sus lentes están diseñadas específicamente para la transmisión de IR de hasta 850 nm. Además de la flexibilidad que ofrece el proyector, la serie FS35 IR se puede calibrar para una visión diurna y nocturna, mediante sus propiedades de atenuación de RGB visible ajustables de 0-100%. Los LEDs de RGB e IR admiten el ajuste de brillo de hasta 1.000 lúmenes, ofreciendo así una transición perfecta del día a la noche para el entrenamiento.

Procesamiento de reducción de imágenes borrosas integrado

Como todos los proyectores de la plataforma F35, los proyectores de la serie FS35 IR incluyen la opción de procesamiento de reducción de imágenes borrosas (SRP™) sin parpadeos. No necesita usar filtros u obturadores externos: todo el procesamiento se realiza de manera interna y se puede ajustar y configurar según el usuario. Si a esto le sumamos una velocidad de fotograma elevada de hasta 120 Hz, obtenemos una imagen nítida a cualquier resolución y con cualquier contenido de movimiento rápido.

Objetivos de proyección de calidad ultra elevada

Como fabricamos los proyectores con la resolución más alta del mundo, también diseñamos y fabricamos las lentes de proyectores con la resolución más alta del mundo. Las lentes están diseñadas específicamente para la transmisión de IR de hasta 850 nm, y para su diseño íntegro de cristal se emplean elementos de lentes esféricas flotantes y cristal ND, que garantizan la nitidez y el enfoque. Al mismo tiempo, garantiza un alto contraste del sistema ANSI, en lugar de ofrecer solo el contraste secuencial, tan fácil de encontrar en folletos publicitarios.

Diseñado para un funcionamiento 24/7

Nuestros proyectores están diseñados para el uso más intensivo, incluido un funcionamiento ininterrumpido. Los ventiladores son la única pieza móvil dentro del proyector. Por eso están certificados para funcionar a la perfección y, siempre que se respeten los plazos de mantenimiento regulares, podemos garantizar que todos los modelos son capaces de estar en funcionamiento continuo durante un máximo de cinco años. La tecnología de iluminación LED de segunda generación ofrece un tiempo de funcionamiento de hasta 100.000 horas, lo que permite usar el proyector con la intensidad que exijan sus aplicaciones.

Principales características

- LED IR para estimulación de NVG
- LED de estado sólido de segunda generación
- Brillo de hasta 1.000 lúmenes*
- Resolución nativa de 2.560 x 1.600 y 1.920 x 1.200

- Entrada dual para contenido simultáneo estimulado para RGB + IR
- Procesamiento de reducción de imágenes borrosas (SRP™) ajustable e integrado
- Longitud de onda IR de 810 o 850 nm
- Propiedades de atenuación de RGB visible ajustables de 0-100%
- Brillo totalmente ajustable en LEDs RGB e IR
- Amplia variedad de lentes de proyección de calidad ultra alta
- Diseñado para un funcionamiento 24/7
- Vida útil de hasta 100.000 horas
- Flexibilidad de instalación ilimitada
- Garantía 24/7 de hasta cinco años

* WUXGA en modo de alto brillo con lente EN41 en posición ancha

Control y gestión remota de activos
Expansión de módulo X-PORT™

Especificaciones del producto**SERIE FS35 IR****Especificaciones generales**

Concepto	Tecnología IR ReaLED™, diseño óptico de cristal con desplazamiento de lente
resolución	WQXGA (2.560 x 1.600), WUXGA (1.920 x 1.200)
brillo	Hasta 1.000 lúmenes (infinitamente ajustable)
contraste	Hasta 8.000: 1 (contraste infinito y negro total con negro dinámico habilitado)
tecnología	Proyector DLP® de un solo chip con tecnología LED de estado sólido de segunda generación
Relación de aspecto	16:10 (WQXGA), 16:10 (WUXGA)
Colores de la pantalla	40 bits RGB + IR
Latencia	~19 ms
Formatos gráficos de ordenador	2.560 x 1.600 -640 x 480
Frecuencias de barrido horizontal	15-150 kHz (según la resolución)
Frecuencias de barrido vertical	48-190 Hz (según la resolución)
Formatos de vídeo	HDTV (1080p, 1080i, 720p), EDTV (576p, 480p), SDTV (576i, 480i)
Funcionamiento de la lente	Zoom, enfoque y desplazamiento motorizados, IRIS y obturador mecánico
Anchura de la imagen	0,5-20 m
Longitud de onda IR	760 nm
Fuente de luz	LED
Vida útil de la lámpara	Hasta 100.000 horas
Entradas para ordenador	2 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x HDMI 1.3a, 1 x XPort1, 1 x XPort2
Entrada de vídeo	2 x HDMI 1.3a, 1 x YPbPr, 1 x Componente
Opciones de control	1 x RJ-45 TCP/IP, 1 x D-SUB RS232 de 9 patillas, 2 USB
dimensiones	510 x 279 x 376 mm (An. x Al. x Pr.)
peso	15,4 kg
Dimensiones de embalaje	520 x 430 x 780 mm (An x Al x P)
Peso del envío desde fábrica	23 kg
Requisitos de alimentación	Certificación: 8,4 A, ~100-240 V, 50-60 Hz / Consumo típico: Máx 325 W a 100 V, ~2,7 A; 50 Hz; ~1,2 A; 240 V; 50Hz
Cumplimiento normativo	CE, FCC clase A y cCSAus
Temperatura operativa	de 10 a 40 °C
Temperatura de almacenamiento	de 020 a 60 °C
Altitud	Hasta 3.000 m
humedad de trabajo	20-80% HR
humedad de almacenaje	10-90% HR
Color	Negro metalizado
Garantía	Limitada de 3 años para piezas y mano de obra. Disponible garantía de hasta un máximo de 5 años. Se aplican condiciones.
Documentación 24/7	Este proyector está diseñado para un funcionamiento intensivo 24/7, con cobertura de garantía. Se han realizado mediciones específicas y se han tenido en cuenta consideraciones de diseño para que cumpla con los rigurosos requisitos de las aplicaciones más exigentes.
MTBF	59.542 horas
BTU por hora	Menos de 1.100

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.