

PFWU-51B

Proyector DLP de un chip, WUXGA, 4.650 lúmenes ANSI



5K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- **Proyector compacto y atractivo**
- **Una calidad de imagen incomparable**
- **Permite la integración de ClickShare y HDBaseT**

Este producto solo está disponible en China y a través de distribuidores oficiales.

Nuestro proyector de tamaño compacto, 4.650 lúmenes ANSI y resolución WUXGA es el complemento perfecto para su sala de reuniones. Este elegante proyector blanco se integra perfectamente en la decoración contemporánea de su oficina.

Qué le convencerá de este proyector

- Diseño elegante que encaja perfectamente con el interior de la oficina
- Imágenes de alta calidad con un nivel incomparable de detalle y contraste
- Sin botones ni cables para un funcionamiento sencillo y un espacio más ordenado
- Tecnología DLP fiable y olvídense de los problemas
- Fáciles actualizaciones con complementos de conectividad de nueva aparición
- Bajo coste de propiedad gracias a la tecnología DLP y a la lente sellada
- Modos de imágenes predefinidas que permiten una gestión flexible del color
- Menú de controles intuitivos con las funciones más comunes fácilmente accesibles
- Mando a distancia sencillo con solo un botón

ClickShare Inside Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

ClickShare Inside

Al permitir la integración de módulos de conectividad opcionales, los proyectores Barco Corporate AV están preparados para responder a cualquier requisito futuro y se pueden actualizar con funcionalidad extra. Basada en el sistema de presentación inalámbrico ClickShare de Barco, la opción 'ClickShare Inside' se puede integrar perfectamente dentro del proyector para que los usuarios puedan compartir el contenido en la pantalla de forma inalámbrica, para una verdadera colaboración.

Especificaciones del producto

PFWU-51B

Especificaciones generales

Tipo de proyector	Proyector DLP de un chip, WUXGA
tecnología	DMD 0,67"
Rueda de color	5 segmentos (RGBWY)
resolución	1.920 x 1.200 WUXGA
brillo	4.650 lúmenes ANSI* 3.450 lúmenes ANSI (modo ahorro)* *Medición, condiciones de medición y método de anotación compatibles con los estándares internacionales ISO 21118.
relación de contraste	1.800:1
brillo uniforme	85%
Relación de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lente F
lentes	1,54-1,93:1, 1,25X, 1,93-2,89:1, 1,5X; 0,77:1 FIX
Cambio de objetivo de la lente	Vertical: -30% a +110%/ horizontal: -10% a +10%
Lámparas	1 x 370 W P-VIP
Vida útil de la lámpara	Hasta 1.500 horas (modo alimentación total) / hasta 3.500 horas (modo ahorro)
Transporte con lámpara	Si
Orientación	mesa -techo
Servidor web integrado	Si
3D	Si
Corrección Keystone	ap. 40° vertical
entradas	HDMI; DVI-D; DisplayPort; 2 entradas VGA; salida VGA; RGBHV; YUV; S-video; video ; RJ-45 1; salida 3D Sync; salida de audio
Resoluciones de entrada	hasta 60 Hz WUXGA (1.920 x 1.200)
Herramientas de software	Conjunto de herramientas del proyector
Control	IR, RS232, RJ45
conexión de red	10/100 base-T, conexión RJ-45
Requisitos de alimentación	Entrada CA 100 ~ 240 ap. 10% tensión (rango automático)
Consumo máx.	480 W a 100 V/460 W a 240 V / 365 W a 100 VCA/355 W a 240 VCA (modo ahorro) / menos de 0,5 W (espera)
Nivel de ruido (típico a 25 °C/77 °F)	42 dBA (modo brillo) / 37 dBA (modo ahorro)
Temperatura ambiente de funcionamiento	5-35 °C / 41-95 °F
Humedad operativa	10-85%
dimensiones (ancho x largo x alto)	460 x 446 x 209 mm
peso	12 kg (26,5 lb)
Dimensiones de embalaje (An. x L. x AL.)	594 x 568 x 355 mm
Peso del envío desde fábrica	16,8 kg
Certificaciones	Certificación de prueba CB, EMC y seguridad en EE.UU., EMC y seguridad en CE, EMC y seguridad en China
Garantía	Garantía estándar de 3 años** **Las condiciones de servicio y garantía pueden variar de una región a otra. Consulte a su representante de servicios o ventas local

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.