

ClickShare CSE-200+

Draadloze samenwerkingsoplossing om creatief inhoud te delen, implementeerbaar in bedrijven



- Tot 2 gebruikers op het scherm
- Delen vanaf laptop, tablet of smartphone
- Vloeiend schakelen tussen bekabelde en draadloze bronnen
- Verbeterde beveiligingsfuncties
- Aantekening-, blackboard- en touch back-ondersteuning op een 4K-canvas
- Centraal management
- Geleverd met 2 Buttons

Creativiteit stimuleert bedrijven. Door creatieve vergaderingen, brainstormen en discussies mogelijk te maken, verbetert de samenwerking tussen de teams en de bedrijfsresultaten. Met de draadloze samenwerkingsoplossing ClickShare zorg je voor moeiteloze ideevorming en efficiënte samenwerking in je bedrijf.

Ontdek wat er nieuw is in de laatste ClickShare-update

Verrijkt delen

De CSE-200+ biedt interactieve samenwerkingservaringen voor middelgrote vergaderruimten. Tot 2 personen kunnen gelijktijdig inhoud delen. Gebruikers moeten gewoon een apparaat met USB – de ClickShare Button – aansluiten op hun pc of Mac en op de knop drukken om de inhoud vanaf hun laptop op het grote scherm van de vergaderruimte te tonen. Met de ClickShare-apps kunnen gebruikers ook inhoud van hun laptop, mobiele telefoon of tablet delen. Zorg dat de laatste firmware-versie geïnstalleerd is op je basisstation om de beste ervaring te krijgen met de bureaubladapp.

Stimuleer de creativiteit in je hele bedrijf

De CSE-200+ is ontworpen voor implementatie in bedrijven. Het biedt een HDMI-ingang voor oude apparatuur, eenvoudig schakelen tussen draadloze en bekabelde bronnen, verbeterde beveiligingsfuncties, volledige netwerkintegratie, een breed scala aan interactiviteitsfuncties – waaronder aantekeningen, blackboarding en touch-backondersteuning op een 4K-canvas en centraal management. Met de CSE-200+ kunnen maximaal 2 personen tegelijkertijd inhoud delen. Het stimuleert ook brainstormen en productiviteit in je bedrijf.

De CSE-200+ is gemaakt met ISO 27001-gecertificeerde stromen en processen.

Door ClickShare CSE-200+ toe te voegen aan je vaste vergaderruimte (zoals een Microsoft Teams-of Zoom-ruimte), verbeter je de interactiviteit, productiviteit en samenwerking in je Microsoft Teams-en Zoom-vergaderingen. Het brengt de focus van vergaderen terug naar echt samenwerken.

Product specificaties

CLICKSHARE CSE-200+

General specifications

Besturingssysteem	Windows 7/8/8.1/10 32- & 64-bits macOS 10.13/10.14 (Mojave) Android v7 & v8 & 8.1 (ClickShare-app) iOS 11, 12 (ClickShare-app)
Video-uitgangen	1 x HDMI 1.4b
Video-ingangen	1 x HDMI 1.4b
Uitvoerresolutie	4K UHD (3840*2160) bij 30 Hz
Invoerresoluties	1920x1080 @30Hz
Audio	Via HDMI, analoog via audioaansluiting 3,5mm, S/PDIF
AirPlay-ondersteuning	iOS-mirroring (AirPlay) vanaf iOS 9.0 tot iOS 12 / Mac OS 10.14 (Mojave)
Google Cast-ondersteuning	Android 8
Miracast-ondersteuning	Miracast R2-ondersteuning op Windows 10
Framesnelheid	Tot 30fps*
Aantal bronnen tegelijk op het scherm	2
Aantal gelijktijdige verbindingen	16
iPad-, iPhone-en Android-compatibiliteit	Delen van documenten, browser en camera voor Android-en iOS-apparaten via ClickShare-app
Uitgebreide desktop	Beschikbaar (afhankelijk van uw besturingssysteem). Vereist mogelijk een ClickShare-uitbreidingspakket.
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in autonome modus WPA2-PSK of IEEE 802.1X met behulp van de ClickShare Button in netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Instelbaar met signaalsterktemodulatie; max. 30 m (100 ft) tussen ClickShare Button en ClickShare Base Unit
Frequentieband	2,4 GHz en 5 GHz (DFS-kanalen worden ondersteund in een aantal landen -binnenkort beschikbaar)
Verbindingen	1 x Ethernet LAN 1 Gbit 1 x USB Type-C 2.0 (achterzijde); 2 x USB Type A 2.0 (achterzijde); 1 x USB Type A 2.0 (voorzijde) Analoge audio-lijnuitgang op mini-jack-aansluiting (3,5 mm), digitale S/PDIF
Geluidsniveau	Max. 25 dBA bij 0-30°C Max. 30 dBA bij 30-40°C
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0°C tot +40°C (+32°F tot +104°F) Max: 35°C (95°F) op 3.000 m Bij opslag: -20°C tot +60°C (-4°F tot +140°F)
Vochtigheid	Bij opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, zonder condensatie In bedrijf: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, zonder condensatie
Antidiefstalsysteem	Kensington-slot
Certificeringen	FCC/CE
Garantie	Standaard 3 jaar
*Opmerking	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare Base Unit dimensions

Afmetingen (H x B x D)	39 x 200 x 202 mm
Voeding	Standaardstekker (110/220 V wisselstroom)
Energieverbruik	In bedrijf: 50 W (max.) In stand-by: < 8 W (netwerkstand-by), < 0,5 W (diepe stand-by)
Gewicht	900 g

Laatst bijgewerkt: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.