

ILite 3

超高 3 毫米室内 SMD LED 显示解决方案



技术规格

ILITE 3

一般规格

像素间距	3,5 毫米
校准亮度	1000 尼特
LED配置	3合1 SMD
水平观察角度	145°+ (更小\50% 亮度)
垂直视角	145°+ (更小\50% 亮度)
对比度	950:1 (500 勒克斯)
寿命	45 000 小时 (50% 亮度)
功率消耗	120 瓦/箱体 (更大) 45 瓦/箱体 (平均)
净重	4.8 公斤 (10.6 磅) /箱体 96 公斤/平方米 (19.6 磅/平方英尺)
处理	颜色: 14 位 灰阶: 8 位
颜色	4,4 万亿
刷新率	800 Hz
温度范围	工作: 0 -40°C (32 -104°F) 储存: -20 -60°C (-4 -140°F)
湿度	工作: 0 -85% 储存: 0 -90%
屏幕尺寸	无限制
信号源兼容性	S-视频、复合、YUV、RGB、SDI、HDSDI、数据 DVI 高达 SXGA
认证	UL -CE -TUV -FCC A 类
瓦状尺寸	宽度: 258 毫米 (10.16 英寸) 高度: 193,5 毫米 (7.62 英寸) 深度: 98,68 毫米 (3.89 英寸)

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。