

Coronis Fusion 10MP (MDCG -10130)

1千万像素宽屏灰色诊断显示屏系统



- 用于灵活多模式成像的“融合”显示器
- 可呈现准确图像的图像增强技术
- 准许用于乳腺摄影

技术规格

CORONIS FUSION 10MP (MDCG-10130)

一般规格

| | |
|-------------------|--|
| 屏幕技术 | TFT AM LCD 双域 IPS |
| 活跃屏幕大小 (对角线) | 761 mm (29.6") |
| 活跃屏幕大小 (H x V) | 645 x 403 mm (25.4 x 15.9") |
| 宽高比 (H:V) | 16:10 |
| 分辨率 | 本机 10MP (4096 x 2560) 可配置为 2 x 5MP (2048 x 2560) |
| 像素间距 | 0.1575 mm |
| 彩色成像 | 否 |
| 灰色成像 | 是 |
| 灰阶数 (查看表入/查看表出) | 1024 灰度级 (10/12) |
| 视角 (H, V) | 170° |
| 均匀亮度技术 | 是 |
| 每像素均匀性 (PPU) | 否 |
| 环境光补偿 (ALC) | 是 |
| 背光输出稳定 (BLOS) | 是 |
| I-Guard | 是 |
| 更大灯光 | 1250 cd/m ² (标准面板) |
| DICOM 校准亮度 (自然白) | 500 cd/m ² (标准面板) |
| 对比度 (ULT 关闭) | 950:1 (标准面板) |
| 反应时间 (Tr + Tf) | 35 ms |
| 视频输入信号 | DVI-D 双链路 (2 个) / DisplayPort (2 个) |
| USB 端口 | 1 上游 (端点), 3 下游 |
| USB 标准 | 2.0 |
| 电力消耗 (标称) | 102W |
| 节电模式 | 是 |
| 带底座维数 (W x H x D) | 纵向: 不适用 横向: 731 x 580-670 x 270 mm |
| 无底座维数 (W x H x D) | 纵向: 不适用 横向: 731 x 485 x 125 mm |
| 带底座净重 | 24.2 kg |
| 安装标准 | VESA (100 mm) |
| 屏幕保护 | 保护性不反射玻璃盖 |
| 推荐模式 | CT, MR, US, DR, CR, NM, Film |
| 认证 | CE0120 (MDD 93/42/EEC IIb 类产品), CE -2004/108/EC, CE -93/42/EEC; A1:2007/47/EC class II b, UL 60601-1 第一版, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90:2005, IEC 60601-1 2ND ED:1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2005 第二版, DEMKO -EN 60601-1:1990 + A1:1993 + A2:1995, VCCI, FCC class B, BSMI, FDA 510K, RoHS, KC |
| 备件 | 用户指南 快速安装单 视频线 (2 个 DVI 双链路, 2 个 DisplayPort) 主线 (英国, 欧洲 (CEBEC/KEMA), 美国 (UL/CSA; 承接插头 NEMA 5-15P), 中国 (CCC)) USB 2.0 线 外部电源 |
| 可选附件 | 不适用 |
| QA 软件 | MediCal QAWeb |
| 保修期 | 5 年 |

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。