



**Il sistema di visualizzazione Nio Color 3MP comprende:**

- Un display a schermo piatto a colori da 3 MegaPixel
- Software MediCal QAWeb per autocalibrazione e garanzia di qualità
- Una scheda video ad alta velocità e ad alte prestazioni: verifica la matrice di compatibilità della

**Specifiche tecniche****NIO COLOR 3MP HB (MDNC-3121)**

<b>Specifiche generali</b>	
Tecnologia schermo	LCD a colori AM TFT IPS
Dimensioni schermo attivo (diagonale)	541 mm (21,3")
Dimensioni schermo attivo (O X V)	432 x 324 mm (17,0 x 12,8")
Proporzioni (O:V)	4:3
Risoluzione	3 MP (2048 x 1536)
Passo pixel	0,2115 mm
Imaging colore	Si
Imaging grigio	Si
Supporto colore	30 bit
Angolo di visuale (O, V)	176°
ULT (Uniform Luminance Technology)	Si
Uniformità per pixel	No
ALC (Ambient Light Compensation)	No
BLOS (Backlight Output Stabilization)	Si
I-Guard	No
Luminanza massima	800 cd/m <sup>2</sup>
Luminanza calibrata DICOM (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata)	400 cd/m <sup>2</sup>
Rapporto di contrasto (ULT, Uniform Luminance Technology, disattivata)	750:1
Tempo di risposta (Tr + Tf)	24 ms
Segnali ingresso video	DVI-D Dual Link
Porte USB	1 upstream (endpoint), 2 downstream
USB standard	2.0
Consumo alimentazione (nominale)	72W
Modalità risparmio energetico	Si
Dimensioni con piedistallo (L x A x P)	Verticale: 382 x 530~590 x 250 mm Orizzontale: 488 x 480~540 x 250 mm
Dimensioni senza piedistallo (L x A x P)	Verticale: 382 x 488 x 115 mm Orizzontale: 382 x 488 x 115 mm
Peso netto con piedistallo	12,0 kg
Standard montaggio	VESA (100 mm)
Protezione schermo	Vetro PPMA antiriflesso di protezione
Modalità consigliate	CT, MR, US, DR, CR, NM, Film
Certificazioni	UL 60601-1 1ST EDITION, CAN/CSA-C22.2 NO. 601.1-M90, IEC 60601-1 2ND ED-1988 + A1:1991 + A2:1995, IEC 60950-1:2001 2ND EDITION, CE -2004/108/EC, CE -93/42/EC, A1:2007/47/EC CLASSE IIB, DEMKO -EN 60601-1, CCC -GB9254-2008 + GB4943-2001 + GB17625.1-2003, BSMI -CNS13438(95) + CNS14336(94), ICES-001 livello B, KCC, VCCI, FCC classe B, FDA 510, RoHS
Accessori forniti	Guida introduttiva Guida di installazione rapida Cavo video (DVI Dual Link) Cavi principali (RU, Europa (CEBEC/KEMA), USA (UL/CSA; presa adattatore NEMA 5-15P), Cina (CCC)) Cavo USB 2.0 Alimentazione esterna
Accessori opzionali	ND
Software QA	MediCal QAWeb
Garanzia	5 anni

Generato il: 07 May 2024

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.<br /> L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo [www.barco.com](http://www.barco.com).