



MDMX-25500 GNNB

수술실용 55" 4K 벽면 콘솔



- 수술실용 55인치 벽걸이형 콘솔
- 통합 Nexxis 연결
- Wide viewing angle

MDMX-25500 GNNB는 Nexxis 연결 기능이 통합된 수술실용 55" 4K 벽면 콘솔입니다. 콘솔은 단일 디스플레이 구성으로 구성되며 직관적인 제어 시스템으로 여러 이미지를 결합하고 볼 수 있어 모든 수술실 의료진이 유연하고 쉽게 사용할 수 있습니다.

여유 공간 최적화

MDMX-25500 GNNB는 다기능입니다. 환자 및 수술 정보를 제공하는 간호사 스테이션 영역의 역할을 할 수 있고 AV 제어 스테이션 역할을 하기도 합니다. 원격 PC 소스를 직접 제어할 수 있으며 통합 Nexxis 디코더가 있어 추가 설치 또는 구성 없이 비디오 라우팅 및 구성을 관리할 수 있습니다.

콘솔은 수술실 벽에 통합되어 있어 추가 공간을 차지하지 않습니다. 검은 색상의 보호, 반사 방지 유리 전면 커버로 되어 있어 쉽게 청소와 소독을 할 수 있습니다.

내부에 Nexxis를 설치해 유연성을 최대한 활용

MDMX-25500 GNNB는 Nexxis의 플러그 앤 플레이 시스템에 완벽하게 맞습니다. 따라서 Nexxis 소스를 화면으로 라우팅할 수 있으며 여러 유형의 구성이 가능합니다.

Barco Nexxis WorkSpot 옵션 기능을 사용하면 최대 6개의 소스를 동시에 보고 각 소스를 개별적으로 제어할 수 있습니다.

또한 프로그래밍 가능한 Nexxis 버튼을 사용하면 기록 시작/중지, 스냅샷 촬영, 비디오 레이아웃 변경, 비디오 소스 재설정 등의 콘솔 기능을 수술실 팀의 필요에 맞게 쉽게 적용할 수 있습니다.

필요에 따른 맞춤형

모든 구성 요소가 콘솔에 통합되어 있어 설치 시간과 비용이 줄어듭니다. 선택 사항으로 제공되는 접이식 IP68 키보드는 여러 지역 버전(영어, 독일어, 이탈리아어, 프랑스어, 스페인어, 터키어)으로 사용 가능하며 트랙패드 및 USB 마우스로도 이용할 수 있습니다. MDMX-25500 GNNB는 MDMX-22400 GNTB 24" console 콘솔과 결합할 수 있으며, 세



컨드 키보드 선택 사항을 사용하면 더 많은 화면을 볼 수 있습니다.

- 의사와 간호사에서 연수생에 이르기까지 수술실의 모든 사람을 위한 인체공학적 이미지 조희 지원 가능
- PACS 최적화 버튼을 사용하여 색상 프로필 사이를 빠르게 전환: PACS 이미지 또는 기타 모달리티 최적화 보기 가능
- 모바일 C-arm 비디오 소스와 같은 모바일 장치를 Nexxis에 연결
- WorkSpot 기능으로 이동하여 최대 6개의 비디오 소스를 개별적으로 보고 제어
- 마치 앞에 있는 것처럼 원격 PC 비디오 소스와 상호작용

기술 사양

MDMX-25500 GNNB

일반 사양	
스크린/백라이트 기술	IPS/WLED
활성 스크린 크기(대각)	1388 mm (54.64")
활성 스크린 크기(H x V)	1210mm x 680mm(47.6" x 26.8")
화면 비율(H:V)	16:9
해상도	3840 x 2160
픽셀 피치	0.315 × 0.315mm
컬러 영상	지원
흑백 영상	지원
비트 깊이	10bpc
시야각(H, V)	178°
주변 광원 보정 센서	없음
최대 광도(일반 패널)	500cd/m ²
명암비(일반 패널)	1100:1
응답 시간((Tr + Tf)/2)(일반)	8ms
하우징 색	유리/검정색 전면 -스틸/흰색 테두리 + 뒷면 버튼/인터페이스용으로 유리 전면 하단 스테인리스 스틸 대시보드
비디오 입력 신호	55인치 UHD Nexxis 링크용 10GbE 광섬유 인터페이스 2개 옵션: 전면에 2개의 모바일 장치 연결을 위한 10GbE 광섬유 인터페이스 4개
내장 Nexxis	MNA-240 디코더 1개
Nexxis 기능	최대 6개의 Nexxis 소스 보기(PiP/PaP/Quad...) 키보드/마우스로 소스 제어 프로그래밍 가능한 Nexxis 버튼(전면) 모바일 장치 연결용 전면 2개 Neutrik opticalCON 장착 옵션.
일반적 특징	외부 PC용 전원 제어 버튼(전면) DICOM 버튼(전면)
구성 가능한 옵션	영어-독일어-프랑스어-이탈리아어-터키어-스페인어 등 다양한 언어로 제공되는 키보드/트랙 패드 모듈 1개 USB 실리콘 마우스 포함(청소 가능)
USB 포트	USB 2.0 다운스트림(Nexxis 소스 제어용 외부 마우스) 1개
정격 전력	100-240Vac, 50/60Hz, 3-1.5A
전력 소비	215 W
치수 (W x H x D)	1396 × 1050 × 120mm
포장 시 크기(W x H x D)	1696 × 1337 × 341mm
순 중량	87kg(K&M 모듈 1개 포함)
순 포장 중량	100kg(K&M 모듈 1개 포함)
장착 표준	벽면
스크린 보호	보호, 반사 방지 유리 커버

기술 사양**MDMX-25500 GNNB**

교육 및 규정 준수	<p>CE(의료 기기 등급 I) CCC(중국) 안전 관련: IEC 60950-1:2005 + A1:2009 EN 60950-1:2006 + A1:2010 + A11:2009 + A12:2011 + A2:2013 IEC 60601-1:2005 + A1:2012 – EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 ANSI/AAMI ES606011:2005 + R1:2012 CAN/CSA C22.2 번호 60601-1:2014</p> <p>EMI 관련: IEC 60601-1-2:2014(ed4) EN 60601-1-2:2015(ed4) FCC 파트 15 클래스 ICES-001 레벨</p> <p>환경: EU RoHS China RoHS REACH Canada Health WEEE 포장 지침</p>
친환경 규정 준수	ROHS-3, REACH, WEEE
제공 액세서리	<p>사용자 가이드(영어) 설치 가이드(영어) 사용자 및 설치 가이드 번역이 포함된 USB 스틱 육각 키 2개</p>
옵셔널 액세서리	Neutrik opticalCON 액세서리
작동 온도	0°C~40°C(10°C~40°C 사양 내)
보관 온도	-20 °C ~ +60 °C
작동 습도	20% ~ 85%(비응축)
보관 습도	20% ~ 85%(비응축)
작동 압력	최소 70kPa
운송 압력	50~106kPA
보증	2년

작성일: 07 May 2024

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 www.barco.com에서 확인하십시오.