

PHWU-81B

Projecteur DLP monopuce WUXGA 7 500 lumens ANSI



8K
LUMENS

1
CHIP
DLP

- Excellente qualité d'image
- Conçu pour la projection sur grand écran
- Permet l'intégration de ClickShare et de HDBaseT

Ce produit est uniquement disponible en Chine et par le biais des partenaires de distribution.

Développé pour une projection sur des écrans de taille moyenne et de grande taille dans les salles de réunion et de conférence, ce projecteur WUXGA de 7 500 lumens ANSI est parfaitement adapté à votre entreprise.

Ce que vous allez aimer sur ce projecteur :

- Un design élégant qui s'intègre parfaitement à votre espace de travail
- Des images que qualité supérieure dotées d'un niveau de détail et de contraste inégalé
- Aucune touche, aucun câble pour une utilisation simple et un encombrement réduit
- Une technologie DLP fiable pour une réelle tranquillité d'esprit
- Une mise à niveau simplifiée permise par les extensions de connectivité futures
- Un faible coût de possession grâce à la technologie DLP et aux optiques scellées
- Des modes image prédéfinis permettant une gestion des couleurs flexible
- Un menu de commande intuitif mettant les fonctionnalités les plus courantes à portée de main

- Une télécommande conviviale ne comportant qu'une touche unique

ClickShare Inside Les projecteurs AV d'entreprise de Barco prennent en charge l'intégration de modules de connectivité en option. Ils sont donc à l'épreuve du temps et peuvent être facilement enrichis de fonctionnalités supplémentaires. L'option ClickShare Inside est basée sur le système de présentation sans fil ClickShare de Barco. Elle peut être intégrée dans le projecteur afin d'offrir aux utilisateurs la possibilité de partager, sans fil, leur contenu à l'écran et de bénéficier ainsi d'une parfaite solution de collaboration.

ClickShare Inside

Les projecteurs AV d'entreprise de Barco prennent en charge l'intégration de modules de connectivité en option. Ils sont donc à l'épreuve du temps et peuvent être facilement enrichis de fonctionnalités supplémentaires. L'option ClickShare Inside est basée sur le système de présentation sans fil ClickShare de Barco. Elle peut être intégrée dans le projecteur afin d'offrir aux utilisateurs la possibilité de partager, sans fil, leur contenu à l'écran et de bénéficier ainsi d'une parfaite solution de collaboration.

Spécifications techniques

PHWU-81B

Spécifications générales	
Type de projecteur	Projecteur DLP monopuce WUXGA
Technologie	DMD 0,67"
Roue chromatique	4S standard (RGBW)
Résolution	WUXGA -1 920 x 1 200
Luminosité	7 500 lumens ANSI / 5 450 lumens ANSI (mode éco) (conforme à la norme ISO 21118)
Taux de contraste	2 800:1
Rapport d'aspect	16:10
ScenergiX	Oui
Type de lentille	Lentille H
Lentilles	1,7-2,3:1 ; 0,8-1,0:1 ; 1,3-1,8:1 ; 2,2-2,7:1 ; 2,8-4,5:1 ; 4,5-8,7:1
Décalage de la lentille optique	Vertical : -0 % à +134 % ; Horizontal : -19 % à +19 %
Correction des couleurs	Oui
Lampes	2 lampes CA 350 W
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / Jusqu'à 4 000 heures (mode économique)
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Coupe-flux optique	Oui
Technologie avancée d'incrustation d'image	Diviser
Orientation	table -plafond
WARP	Oui
Serveur web intégré	Oui
Correction majeure	Oui
Entrées	5 BNC (RVBHV, composante), S-VIDEO, D-SUB 15 broches, HDMI, DVI-D (HDCP), SDI
Résolutions en entrée	jusqu'à WUXGA (1920 x 1200) en 60 Hz
Outils logiciels	Projector Toolset
Contrôle	IR, RS232, RJ45
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100Base-T
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation maximale	910 W / 690 W(mode éco) / 0,3 W (veille)
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	44 dBA (mode lumineux) / 39 dBA (mode éco)
Température ambiante de fonctionnement	5-40 °C / 41°-104 °F
Humidité (fonctionnement)	30-90 %
Dimensions (l x L x H)	510 x 660 x 263 mm
Poids	21 kg
Dimensions à l'expédition (l x L x H)	650 x 840 x 415 mm
Poids à l'expédition au départ de l'usine	26,5 kg
Certifications	Certificat d'essai CB, CEM États-Unis, Sécurité États-Unis, CEM et sécurité UE, CEM et sécurité CCC
Garantie	3 ans de garantie standard (Les conditions peuvent varier suivant les régions. Pour plus d'informations, contactez votre préposé au service ou distributeur local.)

Crée le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

