

OverView mL50

50" Display Wall system integrating TFT-LCD technology.



Specifiche tecniche

OVERVIEW ML50

Specifiche generali	
Alimentazione CA	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
Uniformità della luminosità	> 85 %
Compatibilità	BARCO's Display Walls integrate with the existing network environment and video sources via BARCO's controlware through a PanelLink™ interface
Contrasto	250:1
Profondità	1215 mm / 47.83 "
Conformità ambientale	ambient temperature 10-35°C 50-100°F humidity max. 80% (non condensing)
Altezza	750 mm / 29.53 "
Frequenze di ingresso	mains frequency 50 ... 60 Hz
Lampada	200 W metal halide short-arc lamp, integrated in a pre-adjusted lamp module, no re-adjustment after replacement operation time typ. 5,000 hours
Pannelli LCD	Single-LCD TFT
Luminanza	typ. 90 cd/m² or 200 lumens
Consumo energetico	260 W
Risoluzione	resolution per cube : VGA: 640x480 color pixels XGA: 1024x768 color pixels
Norme di sicurezza	• vibrations tested according to IEC 68-3-3, IEC 68-2-2, JEAG 3605
Dimensioni schermo	50" diagonal
Peso	darkbox 36 kg / 79.36 lbs illumination unit 13 kg / 28.66 lbs screen module 16 kg / 35.23 lbs total module 65 kg / 143.3 lbs, distributed over 6 adjustable feet
Larghezza	1,000 mm / 39.37 "

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

