

OLite 612 Fixed MK2



技术规格

OLITE 612 FIXED MK2

一般规格

像素间距	12 mm
校准亮度	6,000 Nit
LED配置	3-in-1 SMD
像素密度	6457/m ²
水平观察角度	> 145°
垂直视角	> 90°
对比度	1120:1
寿命	50,000 hours (full white -half brightness)
功率消耗	1330 W/m ² (max) 382 W/m ² (average)
重量 / 平方米	123 kg/m ² (271 lbs/m ²) (estimation including module assembly, cables, control box and precision frame)
处理	15.8 bit per color at 50 Hz
颜色	185 trillion
刷新率	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
操作温度范围	-20 to 45° C (-4 to 113° F)
存储温度	-20 to 60° C (-4 to 140° F)
工作湿度	10 -99%
存储湿度	10 -99%
D320输入能力	S-Video, Composite, YUV, SDI, HDSDI, Data: Analog + DVI up to UXGA
认证	UL, CE, TUV, FCC Class A

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。