

# Heimdall+ Синемаскоп

Высокая яркость и широкий цветовой охват в сочетании с компактностью и бесшумностью



- Потрясающее качество изображения
- RGB лазерный световой двигатель
- Подключение HDMI 2.1
- DynaBlack
- Импульсная платформа нового поколения
- Гибкая и универсальная оптика:

Хеймдалль — скандинавский бог, освещающий мир. Наш Хеймдалль охраняет Бифрост, обладая широкой цветовой гаммой, способной отображать яркие и реалистичные цвета, очень похожие на полный спектр радуги.

Heimdall Cinemascope — это все, что вы когда-либо хотели видеть в домашнем кинопроекторе... Потрясающая картинка с цветовой гаммой REC2020 в формате Cinemascope. RGB-лазер мощностью 6000 люмен заставляет большие экраны сиять. HDMI™ 2.1 обеспечивает новейшие возможности подключения. Несколько вариантов объективов обеспечивают гибкость установки. И компания Barco Residential с нетерпением ждет возможности продемонстрировать вам дополнительные функции, которые появятся в будущих обновлениях прошивки!

- 6K Cinemascope (6144 x 2592)
- 6000 ANSI-люмен
- Твердотельный RGB-лазер
- Цветовая гамма REC.2020

**Технические характеристики****HEIMDALL+ СИНЕМАСКОП****Общие технические характеристики**

Тип проектора	4K 1-чиповый DLP RGB лазерный проектор
Срок службы источника света	25 000 часов: 100% мощности/25°C/на уровне моря
Установка	Свободное вращение
Технологии	Однокристалльный 4K DMD, твердотельный RGB-лазер
Разрешение	До 6144 x 2592 пикселей
Форматное соотношение	2.37:1
Источник света	Твердотельный RGB-лазер
Светоотдача	6,000 люменов по ANSI
Коэффициент контрастности	20 000:1 (с DynaBlack)
Входное разрешение	Вплоть до 6144 x 2592 при 60 Гц
Объективы	Примечание: все проекционные коэффициенты скорректированы для устройства DLP 0,98": 0,53:1 (EN67)* 0,70-1,06:1 (EN66)* 0,83-1,14:1 (EN76)* 1,06-1,50:1 (EN63)* 1,10-1,61:1 (EN83) 1,48-2,18:1 (EN61)* 2,19-4,05:1 (EN64)* * Для объективов типа FLDX/FLD+ требуется переходник объектива York
Оптический сдвиг объектива	Зависит от объектива
Цветокоррекция	P7 RealColor™
Цветовая гамма	REC709, DCI-P3, 98% REC2020
Обработка изображений	Встроенный обработчик искривления и смещения
Подключение к сети	10/100/1000 Мбит
Влажность воздуха при эксплуатации	Относительная влажность от 20 до 80 %
HDR	HDR10, HLG
3D	Активный стереоскопический 3D
Входы	HDMI 2.1 (HDCP 2.3)
Управление	ИК, RJ45, дополнительный кабельный пульт ДУ
Температура хранения	От -20 до 60 °C
Габариты в упаковке (ШхДхВ)	560 x 765 x 410 мм / 22,1 x 30,1 x 16,1 дюйма (без объектива)
Влажность при хранении	Относительная влажность 10-90 %
Требования к питанию	110 -240 В / 50-60 Гц
Сертификаты	CE, FCC Класс А и cCSAus
Потребляемая мощность	610 Вт обычно, 750 Вт максимум
Уровень шума (типичный при 25 °C / 77 °F)	29 дБ
Рабочая температура	10-40 °C (на уровне моря)
Влажность воздуха при эксплуатации	Относительная влажность от 20 до 80 %
БТЕ в час	2,081 БТЕ/ч, типичн., 2,545 БТЕ/ч, максимум
Размеры (ШхДхВ)	473 x 563 x 293 мм / 18,6 x 22,2 x 11,6 дюйма (без объектива и ножек)
Вес	31 кг/68 фунтов
Гарантия	Ограниченная гарантия на детали и работу сроком на 3 года с возможностью продления до 5 лет
Требования безопасности	RG2*

\* К установке допускаются только объективы, указанные в руководстве по монтажу.

\*Этот проектор может стать RG3, если не установлен объектив.

Создано: 16 Jul 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

**BARCO**