

OLite 510 Fixed



Product specificaties

OLITE 510 FIXED

General specifications	
Pixelpitch	10 mm
Gekalibreerde helderheid	5000 NIT
Led-configuratie	3-in-1 SMD
Pixeldichtheid	2.816 LEDs per tile (44 x 64 px)
Hor. kijkhoek	> 145°
Vert. kijkhoek	> 95°
Contrast	810
Levensduur	50.000 hours
Energieverbruik	485 W/tile (max) 138 W/tile (average)
Gewicht / tegel	58 kg (127.9 lbs)
Verwerking	15,8 bit per color at 50Hz
Kleuren	185 trillion
Vernieuwingssnelheid	800 Hz minimum (PAL/NTSC)
Bedrijfstemperatuur	20 to 45°C (-4 to 113°F)
Opslagtemperatuur	20 to 60°C (-4 to 140°F)
Vochtigheid in bedrijf	10 -99%
Vochtigheid bij opslag	10 -90%
D320-invoercompatibiliteit	S-Video / Composite / YUV / RGB / SDI / HDSDI / Data DVI up to UXGA
Certificeringen	UL -CE -FCC Class A - TUV

Laatst bijgewerkt: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

