

SP2K-25C

Une projection intelligente conçue pour votre écran de cinéma



2K
2048 X 1080

- Image lumineuse
- Prêt pour demain, dès aujourd'hui
- Barco EcoPureTM
- Installez-le et n'y pensez plus

Le SP2K-25C est dérivé de la célèbre gamme SP4K et fait partie de la gamme Series 4 : une famille de projection laser de nouvelle génération pour tous les écrans de cinéma. Les modèles SP2K offrent une variété de configurations pour une liberté de choix optimale. Ils sont compatibles avec les lentilles Barco et une sélection de lentilles d'autres marques, et proposent un affichage tactile et une option de streaming en direct. Essayez les différentes options disponibles et découvrez la solution qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques.

Image lumineuse

Les modèles SP2K de la gamme Series 4 affichent une résolution native 2K, un espace colorimétrique P3 complet, un contraste plus élevé et une uniformité optimisée dans la salle de cinéma.

Prêt pour demain, dès aujourd'hui

Avec de nombreux avantages pour améliorer l'expérience des spectateurs et créer une tranquillité d'esprit pour les exploitants, cette quatrième génération de projecteurs laser de Barco représente l'avenir. De plus, tous les modèles SP2K sont compatibles avec la dernière norme audio immersive.

Barco EcoPureTM

Le SP2K-25C gère intelligemment sa consommation d'énergie pour atteindre des niveaux d'efficacité de projecteur de 11 lumens par watt. En mode eco, il consomme même moins de 3 W. Vous pouvez même programmer un allumage à distance sur LAN à des fins de maintenance planifiée ou d'alimentation.

Installez-le et n'y pensez plus

La conception modulaire des projecteurs Series 4 permet une maintenance économique. N'importe qui peut remplacer les filtres grâce à la manipulation du couvercle et du filtre qui ne nécessite aucun outil. Le SP2K-25C s'intègre parfaitement à votre configuration actuelle.

Spécifications techniques

SP2K-25C

Spécifications générales

Luminosité native	23,500 lumens (typical)
Rapport de contraste natif	2300:1 (typical)
Digital MicroMirror Device™	3 x 0,98" DC2K
Résolution	2K : 2048 x 1080
Gamme de couleurs	Compatible DCI P3
Source de lumière	Laser
Lentilles Prime	Avec porte-objectif C : 0,8 -1,16 ; 1,09 -1,40 ; 1,2 -1,8 ; 1,4 -2,05 ; 1,6 -2,5 ; 1,95 -3,2 ; 2,4 -3,9 Avec porte-objectif B : 1,01 ; 1,27 ; 1,6 -2,4 ; 1,9 -2,6 ; 2,0 -2,95 ; 2,3 -3,65 ; 2,8 -4,7 ; 3,55 -6,95 Compatible avec les lentilles à haute luminosité et au contraste élevé
Stabilité de la luminosité à long terme	40 000 h dans des conditions d'utilisation moyennes
Boîtier	refroidissement intégré et ensemble optique scellé breveté
Dimensions (P x L x H)	Projecteur, avec pieds : 710 x 1070 x 547 mm / 27.95 x 42.13 x 21.54 pouces 710 x 1132 x 547 mm/27,95 x 44,55 x 21,54 pouces avec porte-lentille B
Poids	103kg / 227lbs
Consommation d'énergie requise	single or triple phase 200-240V 14A
Charge thermique (puissance max.)	6800 BTU/h
Débit d'air d'échappement	400 CFM
Température ambiante	40 °C/104 °F max.
Humidité ambiante	85 % HR max.
Serveur multimédia	Compatible avec Barco Alchemy ICMP-X et autres marques de serveurs multimédias.**
Consommation électrique	2,1 kW (3 W en mode Éco)
Niveau de bruit	50 dB(A) à 1 m et 25 °C de température ambiante
Systèmes 3D	Les systèmes de lunettes actives et de polarisation sur grand écran sont pris en charge. Les systèmes de séparation des couleurs ne sont pas pris en charge.
Exigences de sécurité	Laser Class 1 -Risk Group 3
Interface utilisateur	Écran tactile et/ou en ligne
Remarques	** configuration du projecteur avec ICP-D ; contactez le service Barco pour obtenir la liste des marques prises en charge

Crée le : 15 Jan 2025

© 2025 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.