

DP-1500

최대 15m(49ft) 스크린용 2K 디지털 시네마 프로젝터



기술 사양

DP-1500

일반 사양

Digital MicroMirror Device™	3 x 0.98" DC2K dark metal devices
기본 해상도	2048 x 1080
하우징	Hermetically sealed DMD™ and optical assembly
스크린 너비	Screen width (screen gain 1:5) @ 14ftL * : 15m -50ft Screen width (screen gain 1:3) @ 14ftL * : 14m -45ft (*) = +/-10 variation possible between units
장착	universal pedestal (optional)
주위 온도	max. 35°C / 95°F
램프	1.5kW -3kW Xenon lamp size Lamp power: 1.5kW -3kW
명암비율	2000:1
디지털 비디오 입력	2 x SMPTE 292M inputs 2 x DVI input both selectable as single or as dual link
최고급 렌즈	Prime lens (1.2 - 1.8) 0.98" DC2K Prime lens (1.4 -2.05) 0.98" DC2K Prime lens (1.6 -2.5) 0.98" DC2K Prime lens (1.95 - 3.2) 0.98" DC2K Prime lens (2.4 - 3.9) 0.98" DC2K
프로젝터 진단	via PC touch panel via Communicator control software via SNMP agent
전원 요구 사항	220V 14,000 BTU / hr (with 3kW lamp)
크기	Projector: 505(H) x 689(W) x 1018(D) mm 19.9(H) x 27.1(W) x 40.0(D) inch NB.: min. 5 cm of air inlet spacing required at the bottom of projector
무게	projector: 90kg (199lbs)
옵션	CLO-constant light output ACS-2048 SNMP agent motorized/memorized lens focus, zoom & shift automatic XYZ lamp alignment
주문 정보	R9004443

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.