


NX6 (固定安装)

6毫米像素间距，2000尼特，纯黑室内LED显示器



由于采用黑光灯LED，NX6能呈现出市场上其他产品难以企及的卓越对比度和黑度。黑光灯LED并非铸就NX6独特性的唯一因素。基础材质、构造设计和色彩处理等方面的重大改进将LED显示屏的显示影像品质提升到了新的高度。

- 突出的黑度水平
- 对比度 4200:1
- 2000尼特亮度
- 16 位色彩处理
- 可更换渲染引擎
- 均匀度高度一致
- 支持高清晰度信号
- 模块可创新重组

技术规格

NX6 (固定安装)

一般规格

像素间距	6.22 毫米
亮度	2000 尼特
LED配置	3 合 1 SMD
像素密度	25829/平方米 2402/平方英尺 5832/显示单元 (72x81)
水平观察角度	120°
垂直视角	+60°, -60° (50% 亮度时)
对比度	4200:1 (光强为 500 勒克斯)
寿命	60000 小时, 维持初始亮度的 75%
功率消耗	219 瓦/显示单元 (更大) 104 瓦 (平均值)
操作电压	200-240 伏/50-60 赫兹
瓦状尺寸	宽度: 448毫米(17.6") 高度: 504毫米(19.8") 深度: 228.6毫米(9")
重量 / 层数	13.8 千克/30.3 磅
IP等级	仅适用于室内

生成于: 10 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。