

# BlendPRO-II

BlendPRO-II erweitert die ScreenPRO-II-Familie um die Möglichkeit des Blending im Breitbildformat.



**Technische Daten****BLENDPRO-II****Allgemeine technische Daten**

Videoeingang	Eingangstypen: Vier digitale DVI-Kanäle gemäß DDWG 1.0 an DVI-I-Anschluss Auflösung: VGA bis zu UXGA bei 60 Hz (einschließlich aller HD-Vollbildauflösungen sowie 1920x1200 und 2048x1080)
Videoausgang	Vier hochauflösende digitale DVI-Kanäle gemäß DDWG 1.0 an DVI-I-Anschlüssen und analog RGBHV an HD-15-Anschlüssen
Bedienelement	Steuerung durch ScreenPRO-II-Controller per Ethernet
Physikalisch	Rahmenmontierbares Gehäuse, 2 RU
Eingangsleistung	100-240 VAC, 50-60 Hz, 175 W max.
Umwelt	Temperatur: 0-40°C, Luftfeuchtigkeit: 0-95%, nicht-kondensierend

Generiert am: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).