

可立享 CX-50 第二代

适用于高效会议室的高级会议解决方案



- **双屏幕：人物和内容并排显示在两个显示器上**
- **在 UC 模式和 BYOM 体验之间轻松切换**
- **用于 4K 内容共享和替代连接方式的有线会议室扩展坞**
- **碳中和**
- **100% 安全、加密和云管理**

可立享 CX-50 第二代为高效会议室带来灵活的无线会议体验。当您走进会议室时，可立享应用程序会自动将您连接到会议室设备，例如摄像头、麦克风、扬声器、条形音箱和显示器。

使用您的视频会议平台，几秒钟内即可从您的笔记本电脑开始会议。只需单击一下可立享按钮或可立享应用程序，员工和访客均可轻松召开混合会议。

技术规格**可立享 CX-50 第二代**

ClickShare Base单元尺寸	
尺寸 (HxWxD)	39 毫米 x 200 毫米 x 202 毫米
电源	标准 110/220 V AC 插头
功率消耗	运行: 74.5W (最大) 待机: 0.27W -联网待机: 3.7W
净重	985 克
一般规格	
操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 11 (BigSur) 及更高版本。 Android v11 及更高版本 (可立享应用程序) iOS 14 及更高版本 (可立享应用程序)
系统要求	在 Microsoft Teams 或 Zoom 上获得流畅的体验。 最低配置: Intel i3 双核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mojave 最新版本 推荐配置: Intel i5 4 核处理器 / 8GB RAM / 操作系统: Windows 10 最新版本或 Mac 操作系统最新版本
视频输出	4K UHD (3840*2160) @ 60Hz。HDMI 1.4b 4K UHD (3840*2160) @ 60Hz.USB-C DP ALT 模式 (背面)
视频输入	4k UHD (3840*2160) @30Hz。USB-C DP ALT 模式 (正面)
音频输出	USB、插孔、HDMI
连接	正面: 1 个 USB Type-C 3.1 背面: 1 个 USB Type-C 3.1、2 个 USB Type-A 3.1、1 个 Ethernet LAN 2.5Gbit, 插槽 (3.5 毫米) 上的音频模拟线路输出
可立享按钮	2
ClickShare App	桌面和移动
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast 最大同时连接数 (使用按钮和/或应用程序): 最少 32 个
同时连接的最大数量 (使用按钮和/或应用程序)	32
噪音级别	最大值: 25dBA @ 0-30°C 最大值: 30dBA @ 30-40°C
验证协议	独立模式下的 WPA2-PSK 网络集成模式下使用可立享按钮的 WPA2-PSK 或 IEEE 802.1X

技术规格**可立享 CX-50 第二代**

无线传输协议	IEEE 802.11 a/g/n/ac 和 IEEE 802.15.1
范围	可立享按钮和可立享主机之间的最大距离为 30 米 (100 英尺) 频段为 2.4 GHz 和 5 GHz (DFS)
频带	2.4 GHz 和 5 GHz (选定数量的国家/地区内支持的 DFS 通道)
温度范围	操作温度: 0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度: 35°C (95°F) (3000 米下时) 存储温度: -20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储: 0 至 90% 相对湿度, 无冷凝 操作: 0 至 85% 相对湿度, 无冷凝
防盗系统	Kensington 锁定
认证	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	触摸屏支持: 是 互动性: 是
无线会议	通过应用程序或按钮
本地视图	高品质
网络连接	LAN 和 WiFi (双重)
Management and reporting	是
保修期	1 年标准。5 年保修期 (通过 SmartCare)

生成于: 18 Apr 2024

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。