

iQ7-W10

ISO 10,000 流明、WUXGA、3 x LCD 激光磷粉投影机



- 优秀图像质量
- 优秀的整合能力
- 有保障的服务和支持

iQ7 系列拓展了巴可的投影机产品组合，并提供了具有 2 个亮度水平的可选型号。它为更广泛的应用开辟了可能性，同时仍然依靠颇具价值的巴可服务和支持。

激光光源不仅保证了良好的图像质量，而且维护成本低于市场上大多数灯泡投影机。

技术规格

IQ7-W10

一般规格

投影机类型	3 X LCD 激光投影机
分辨率	1920 x 1200
亮度	10,000 ISO 流明*
对比度	100,000:1极致黑(全开/全关, 动态对比度开)
亮度均匀性	80%
宽高比	16:10
镜片类型	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
光学镜片移动	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: 无 iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): 无 手动或电动 (聚焦和变焦) 电动镜头位移
色彩纠正	无
CLO (稳定光输出)	无
光源	激光光源
激光寿命	20,000小时*
安装角度	360° 安装
3D	无
图像处理	内置几何校正
梯形纠正	是
输入	VGA x 1/ HDMI™ 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
输入分辨率	最高 1,920 x 1,200 @ 60Hz 或 3840 x 2160 @ 30Hz
控制	IR, RS232, RJ45
网络连接	10/100 Ethernet, RJ45
电力要求	100-240V / 50-60Hz
功率消耗	810瓦 (220-240VAC, 典型值)
待机功耗	小于 0.5瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	35.8 dB (常规模式)
工作温度	0°C~40°C
存储温度	-10°C~50°C
操作湿度	20%-85%
存储湿度	10%-85%
尺寸(宽x长x高)	600mm x 503mm x 218mm
净重	24公斤 (不含镜头)
标准配件	电源线, 遥控器
认证	CCC/CECP/CEL
保修期	*1:测量: 测量条件和方法均符合ISO/IEC 21118: 2012国际标准 *2: 依照 ISO21118 标准: 该标称值代表量产时产品的平均值, 而产品的出厂最低值为标称值的80%

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。