



V16

Display a LED per esterni con dot pitch di 16 mm e luminanza di 6.500 nit



- **Design dello shader unico per un contrasto migliorato**
- **Display a LED economicamente vantaggioso**
- **Ideale per applicazioni di base**

Prestazioni eccellenti

I display a LED della serie V sono concepiti specificamente per installazioni fisse in applicazioni promozionali, pubblicità out-of-home digitale (DOOH) e per la vendita al dettaglio. Sono venduti a un prezzo interessante, senza compromettere prestazioni e affidabilità. Costruita sull'esperienza Barco con tecnologia LED high-end, la serie V è supportata dal processore di immagini DV-100.

Facile configurazione e gestione

La serie V è gestita e controllata dal Toolset serie V (VTS) dedicato, un derivato diretto del Director Toolset di prima classe. Il VTS è dotato di un'interfaccia intuitiva per la facile gestione del display e offre opzioni avanzate quali luminosità, gamma e controllo della temperatura del colore e la configurazione del display. I serie V rappresentano un'ottima scelta per le applicazioni a display LED di base.

Shader per un migliore contrasto e qualità di immagine

Barco V16 presenta un esclusivo design degli shader con feritoie di ventilazione che riducono al minimo la riflessione e l'impatto del sole sui LED, offrendo livelli di contrasto avanzati e un migliore rapporto contrasto/luminosità. Consente minori livelli di luminosità assoluti che garantiscono una più lunga durata dei LED senza compromettere la qualità dell'immagine.

Specifiche tecniche

V16

Specifiche generali	
Luminosità	6.500 nit
Configurazione LED	DIP
Densità pixel	3.906/m ² 363/ft ²
Angolo di visuale	O: 140 gradi V: -45/+15 gradi
Rapporto di contrasto	2.000:1
Passo pixel	16,0 mm
Durata	80.000 ore
Consumo energetico	Nominale: 220 W/m ² ; 20 W/ft ² Max: 480 W/m ² ; 45 W/ft ²
Elaborazione	16 bit/colore
Intervallo di aggiornamento	4.800 Hz
Intervallo temperature in funzionamento	-20/+50 gradi Celsius; -4/+122 gradi Fahrenheit
Grado IP	IP 65/54
Dimensioni pannello (LxAxP) in mm	1.024 x 1.024 x 212 mm/40,3 x 40,3 x 8,3 pollici
Peso	57,7 kg/modulo; 127,1 lbs/modulo
Manutenzione	Anteriore o posteriore
Certificazioni	CE, UL/ETL, FCC, CB/CEBEC, TUV GS, CCC, RoHs, WEEE

Generato il: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

