



MDSC-2326 High Bright

全高清高亮度外科显示器



- 确保出色的手眼协作
- 方便清洁和消毒
- 可搭配Nexxis集成IP传输视频

巴可公司的MDSC-2326 High Bright是一款26英寸带LED背光照明的临床外科显示屏。除了MDSC-2226的出众图像质量性能，新型号还能提供非常高的亮度，从而改善在所有环境条件下的可视化。全新的高品质防刮擦光学玻璃在显示器的整个使用寿命期间提供持久的保护。

简单易用

校准过的无伪影图像

显示屏的高亮度、高对比度和经过校正的色彩可为外科医生提供出色的深度感知以及高度精确的FHD内窥镜摄像机系统图像。

多源多显示成像

由于具有多种信号输入接口，MDSC-2326可在全新集成的手术室内提供灵活的多模式成像（PiP & PaP）。它采用集成的巴可Nexxis解码器（可选），为传输未经压缩的IP视频流提供了更有效的可视化解决方案，并且没有延迟。

安全性、稳定性和冗余性

由于其采用带光输出稳定功能的高亮度LED背光，显示屏也可确保整个寿命期间的卓越性能和图像一致性。这款显示器还提供独特的自动失效保护功能，确保备用信号始终可用，从而保证手术的安全性

便于安装

MDSC-2326带有简洁的缆线管理系统，可隐藏线缆，以确保环境整洁。其轻量化设计还允许安装到外科支架和弹簧臂上。

易用性

巴可公司MDSC-2326的表面光滑、拥有防溅外壳（正面保护级别IP45），方便清洁和整

巴可公司MDSC-2326的表面光滑、拥有防溅外壳（正面保护级别IP45），方便清洁和整体消毒。采用高度耐用的抗刮擦正面玻璃，具有出色的光学性能。

巴可的 MDSC-2326 具有以下特点：

- 26英寸宽屏LCD
- 全高清分辨率（1920 x 1080）
- 带输出稳定功能的高亮度LED背光
- 利用IPS-Pro LCD技术而提供的宽视角
- 无伪影的影像
- 经校准的统一色度和灰度
- 正面密封的易清洁设计（IP45）
- 简洁的电缆管理系统

技术规格

MDSC-2326 HIGH BRIGHT

一般规格

屏幕技术	TFT AM LCD/IPS-PRO技术/LED背光
活跃屏幕大小 (对角线)	661 mm (26")
活跃屏幕大小 (H x V)	576 x 324 mm (22.7" x 12.8")
宽高比	16:9
分辨率	2MP (1920 x 1080)
像素间距	0.3 mm
色彩支持	10.73亿 (10位)
视角	水平178°/垂直178°
更大灯光	更大: 900 cd/m ² (标准值) @6500K: 保持在600 cd/m ² (标准值) X射线设置: 保持在750 cd/m ² (标准值)
对比度	1400:1 (标准值)
响应时间	T开 + T关 = 18 毫秒 (典型)
白点色温	已校准: 5600K、6500K、7600K、9300K
伽玛曲线	固有、1.8、2.0、2.2、2.4、DICOM
前保护膜	双面防刮擦AR碱铝硅酸盐玻璃
键盘	电容式7键触控键盘
视频输入	MDSC-2326 DDIH DVI-I (数字和模拟 - HDMI支持) DVI-D 2个3G-SDI (2个BNC) 显示端口1.1a 分量视频RGBS / YPbPr (4x BNC) S视频 (4针迷你DIN) 复合视频/SOG (1x BNC) MDSC-2326 MNAH 与MDSC-2326 DDIH相同, 另有 1x Fiber Optic SFP+ (用于未压缩的IP视频)
视频输出	DVI-D (输出可从DVI-1、DVI-2、Nexxis选择) S视频 (4针迷你DIN) 复合视频 (1x BNC) 2x 3G-SDI (2x BNC)
特性	画中画, 失效保护模式
远程控制	RS-232 (D-sub 9针)
电力要求 (标称)	MDSC-2326 DDIH: 85W / 24V ± 10% MDSC-2326 MNAH: 110W / 24V ± 10%
外部电源	AC 输入: 100 240 VAC / 47-63赫兹自动切换 DC输出: +24 VDC / 6 A
无底座维数(W x H x D)	640 x 419 x 87毫米 (25.2 x 16.5 x 3.4")
无底座净重	9.4千克 / 20.7磅 (MDSC-2326 DDIH) 9.8千克 / 21.6磅 (MDSC-2326 MNAH)
包装无底座净重	12.5千克 / 27.6磅 (MDSC-2326 DDIH) 12.9千克 / 28.4磅 (MDSC-2326 MNAH)
安装标准	100 x 100 mm VESA
温度	运行: 0° - 35° C 存储: -20° - 50° C
湿度	运行: 10% - 85%相对湿度 存储: 5% - 85%相对湿度
校准	IEC60601 第3版 认可/标志: CE、C-UL-US、DEMKO、CCC、INMETRO、EAC 安全性 (医疗设备): IEC60601-1、UL60601-1、CAN/CSA C22.2 No.60601-1-08 电磁兼容性: EMC医疗 EMC标准: IEC60601-1-2, EN55011 / CISPR 11, FCC CFR47第15和18部分/B级 (MDSC-2326 DDI), A级 (MDSC-2326 MNA) 环保要求: 符合ROHS2、REACH、WEEE标准
保护等级	IP21 (正面IP45)
保修期	3年
绿色合规	ROHS-2、REACH、WEEE

生成于: 08 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。