

DICOM Theater Lite

First-class performance in a compact design



技术规格

DICOM THEATER LITE

一般规格	
技术	<ul style="list-style-type: none">single chip DLPDMD with DarkChip
自然分辨率	1400 x 1050 pixels
光输出	2000 Ansi Lumen
对比度	2000:1 (full white / full black)
灯类型	250W UHP
灯泡寿命	<ul style="list-style-type: none">2000 hrs (full power)4000 hrs (dimmed, economy)
镜头偏移	8% of image height (fix)
投射比例	1.7-2.2:1 (standard)
安装角度	Landscape
DICOM出厂预设	<ul style="list-style-type: none">DICOM full white / full white boostDICOM ClearBase / ClearBase boost
DICOM校准	<ul style="list-style-type: none">TheaterWatchVisual DICOM calibration tool
数字视频输入	1 x DVI-D (Single link)
模拟视频输入	<ul style="list-style-type: none">2 x VGA (15-pin HDDSUB)1 x Composite video (3 x RCA)1 x S-Video (4-pin Mini DIN)1 x Composite video (RCA)
计算机输出	1 x VGA (15-pin HDDSUB)
通信	<ul style="list-style-type: none">2 x R232 (In / Out on 9-pin DSUB)1 x LAN (TCP/IP network on RJ45)1 x USB (mouse control)
音频输入	2 x Stereo (data / video on 3.5mm mini jack)
音频输出	1 x Stereo (3.5mm mini jack)
水平扫描频率	15 -150 kHz
垂直扫描频率	48 -190 kHz
计算机图形格式	<ul style="list-style-type: none">VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGADVI sources up to SXGA+
视频格式	<ul style="list-style-type: none">PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC 4.43HDTV (1080i, 720p, 576 i/p, 480 i/p)
功率消耗	1480 BTU/hr
电力要求	100 -240 VAC, 50 to 60 Hz
功率消耗	350 Watt
安全	UL1950, EN60950
电磁干扰	FCC Class A, ICES-003 Class A, EN55022 Class A
其他批准	CCC, CE
尺寸	244 x 278 x 88 mm (9.6 x 10.9 x 3.5 inch) (LxWxH)
净重	3.4 kg / 7.5 lbs
操作噪音	28 dB(A)
标准配件	<ul style="list-style-type: none">Cable basketIR remote control with laser pointer

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。