

ClickShare CX-50 2-го поколения

Решение для конференц-связи премиум-класса для помещений, в которых проводятся важные совещания



- **Двойной экран: люди и контент рядом на двух дисплеях**
- **Легкое переключение между режимом объединенных коммуникаций и использованием собственных устройств**
- **Проводная док-станция для обмена контентом в разрешении 4K и альтернативных способов подключения**
- **Углеродно-нейтральный**
- **На 100% безопасная и зашифрованная система с**

ClickShare CX-50 2-го поколения обеспечивает гибкую беспроводную конференц-связь в помещениях, в которых проводятся важные совещания и конференц-залах. Когда вы входите в конференц-зал, ClickShare автоматически подключает вас к устройствам в помещении, таким как камеры, микрофоны, динамики, звуковые панели и мониторы.

Начните встречу со своего ноутбука за считанные секунды, используя предпочитаемую платформу для видеоконференций. Создайте гибридные собрания одним нажатием кнопки ClickShare Button или приложения ClickShare, как для сотрудников, так и для гостей.

Технические характеристики**CLICKSHARE CX-50 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ**

Размеры базового блока ClickShare	
Размеры (ВхШхГ)	39 x 200 x 202 мм
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Эксплуатация: 74,5 Вт (макс.) Режим ожидания: 0,27 Вт – Ожидание в сетевом режиме: 3,7 Вт
Вес	985 г
Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 11 и более поздней версии (приложение ClickShare) iOS 14 и более поздней версии (приложение ClickShare)
Требования системы	Для бесперебойной работы в Microsoft Teams или Zoom. Минимальные требования: двухъядерный процессор Intel i3/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или Mojave последней сборки Рекомендуемые требования: четырехъядерный процессор Intel i5/8 ГБ оперативной памяти/ОС: Windows 10 последней сборки или macOS последней сборки
Выходы видео	4K UHD (3840 x 2160) при 60Hz. HDMI 1.4b 4K UHD (3840 x 2160) при 60 Гц. Режим USB-C DP ALT (задняя панель)
Входы видео	4k UHD (3840 x 2160) при 30 Гц. Режим USB-C DP ALT (передняя панель)
Выход аудиосигнала	USB, разъем, HDMI
Связи	Передняя панель: 1 разъем USB Type-C 3.1 Задняя панель: 1 разъем USB Type-C 3.1, 2 разъема USB Type A 3.1, 1 разъем Ethernet LAN 2,5 Гбит, аналоговый звуковой линейный выход через разъем (3,5 мм)
Устройства ClickShare Button	2
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок Button и/или приложения): минимум 32
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C

Технические характеристики**CLICKSHARE CX-50 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ**

Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	До 30 м (100 футов) между ClickShare Button и ClickShare Base Unit Полоса частот 2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS)
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Поддержка сенсорного экрана: да. Интерактивность: да.
Беспроводные конференции	через приложение или Button
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi (двухдиапазонный)
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare

Создано: 18 Apr 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.