


DP2K-6E

コンパクトなDLP Barco Alchemy Cinemaプロジェクターは、最大7.5m（24フィート）幅のスクリーンに対応



- もっとも静かなデジタルシネマ用プロジェクターよりも2倍の静寂さ
- 保守が簡単にできるシンプルなUHPランプ交換
- 完全統合型でDCI準拠のプロジェクター

デジタルシネマをかつてない領域に高める

DP2K-6Eは、コンパクトな完全統合型DCI準拠デジタルシネマ上映を世界中の小スクリーンおよび独立系の映画館にもたらしめます。それでは、どのようにしてこれが実現されるのでしょうか？

DP2K-6Eが優れている理由

- オンボードBarco Alchemyシリーズ3モジュールとの完全統合による高いコスト効率
- UHPランプによる保守の容易化とコンパクトなデザイン
- 現在の市場でもっとも静かなプロジェクターよりも2倍静寂で、極めてコンパクト
- Barcoのトレードマークでもある品質、モジュラー構造構造が、今、最小スクリーンにも対応

メディアサーバー機能をシリーズ3シネマ処理エレクトロニクスと結合 コンポーネント数低減による信頼性と使いやすさ 直感的な“Barco Web Commander”ユーザーインターフェースによるシンプルな操作

- メディアサーバー機能をシリーズ3シネマ処理エレクトロニクスと結合
- コンポーネント数低減による信頼性と使いやすさ
- 直感的な“Barco Web Commander”ユーザーインターフェースによるシンプルな操作

技術仕様

DP2K-6E

一般仕様	
ネイティブ解像度	2,048 x 1,080 ピクセル
ハウジング	シールド型DMDと光学アセンブリ
光出力	DCI カラー:4,800 ルーメン / 非 DCI:7,200 ルーメン
ランプ	デュアル 465W、UHP ランプ
対応スクリーンサイズ	最長幅 7.5m/24.6 ft (スクリーンゲイン 1.2 @ 14ft)
コントラスト比	1,600:1
DMDデバイス	0.69 インチの DC2K ダーク・メタル・デバイス x 3
主要レンズ	完全電動化 1.2~1.7 1.34~1.9 1.5~2.15 1.7~2.55 2.0~3.9
制御 I/O	3x イーサネット (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D インターフェース USB インターフェース
インテグレイティッド シネマ メディア プロセッサ	DCI 4K 2D 最大 60fps DCI 4K 3D (片目当たり 24 または 30 fps) DCI 高フレーム・レート 2K 3D 最大 120fps (片目当たり 60fps) 最高 625Mbps の JPEG2000 ビットレート デュアル・チャンネル色補正 MPEG-2 (4:2:0 および 4:2:2、最大 60fps) 2x HDMI2.0a (最大 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI 入力 16x AES/EBU オーディオ・チャンネル (2x RJ45) 8x GPI、8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe、コンテンツ接続性 & インジェスト用 2x 高速インジェスト用フロント・アクセス可能 USB 3.0 2x フロント・アクセス可能 USB 2.0 動画の透かし:Civolution NexGuard 音声の透かし: Civolution 字幕デバイス: SMPTE 430-10 に対応
インテグレイティッド ストレージ	1.9TB の効率的なストレージ (RAID-5) / 3x 1TB ホットスワップ可能な 2.5 インチ ハードドライブ 3.9TB の効率的なストレージ (RAID-5) / 3x 2TB ホットスワップ可能な 2.5 インチ ハードドライブ
Barco ウェブ コマンダー	プロジェクター・ダッシュボード プロジェクター制御盤 プレイヤー/エディター/スケジューラーの表示 自動化、3D、インジェスト TMS 統合 スマート・プロジェクター・ステータス iOS & Android タブレットを含む HTML5 ウェブ・ブラウザー経由
Barco コミュニケーター	プロジェクターの設置と構成 プロジェクターのアップデートと保守
電源要件	200-240 VAC
プロジェクター寸法 (HxWxD)	369 x 689 x 664 mm 14.5 x 27.1 x 26.1 インチ
プロジェクター重量	53.8 kg / 119 lbs (持ち運びやすい埋め込みハンドルを含む)
周囲温度	最高 35°C / 95°F
オプション	3Dアドオン Barco Commander & Communicatorを含むタッチスクリーンモニター ベデスタル CineCare Web Auro 11.1ライセンス Barco Escapeライセンス Live 3D*** 天井固定具キット*** (*** ロードマップ)
ノイズレベル	48 dB(A)
エアフロー要件	43 CFM

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

