

Estrutura de estaiamento G100

Estrutura de estaiamento para a série G100



Estrutura de estaiamento para a série G100 (*)

(*) Quando a lente UST (R9802360) é combinada com a estrutura de estaiamento G100 (R9802681), é necessário um deslocamento mínimo da lente para evitar sombras. Em relação à posição central, a lente precisa ser deslocada para cima por um mínimo de 8%, e para a direita por um mínimo de 21% (100% = metade da altura/largura da imagem). A barra frontal removível da moldura também deve ser removida.

Não é recomendável usar a estrutura de estaiamento G100 ao construir uma configuração de duplo empilhamento usando a lente UST

Especificações técnicas**ESTRUTURA DE ESTAIAMENTO G100****Especificações gerais**

Tamanho 88,7 x 78,3 x 43,3 cm/34,9 x 30,8 x 17,1 pol.

Peso 25.4 kg / 56 lbs

Gerada em: 15 Mar 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.