


FLM-HD20

20,000 루멘, 1080p HD, 3-칩 DLP 프로젝터



Barco FLM-HD20은 풀 HD PIP(picture-in-picture) 기능을 갖춘 견고성이 우수한 고광도 프로젝터입니다. 밝은 대규모 공간에서 깨끗하고 뚜렷한 이미지 표현을 위해 높은 휘도가 필요할 때 안성맞춤입니다.

대규모 공간에 적합한 강력한 프로젝터

FLM-HD20는 20,000 Lm의 출력을 통해 밝고 넓은 어떤 장소에서도 뛰어난 화질로 와이드스크린 고명암 이미지를 재현할 수 있습니다. 주변 장치를 추가로 구입할 필요 없이 뛰어난 비디오 처리 및 PiP 기능으로 생동감 있는 대화형 프레젠테이션을 연출할 수 있습니다.

동급 제품 중 가장 조용한 프로젝터

FLM-HD20의 냉각 기술은 노이즈 레벨을 최소화시켜 동급 제품 중 가장 조용한 프로젝터로 각광을 받고 있습니다. 뿐만 아니라 차폐형 광학 엔진을 사용하므로 먼지, 연기 또는 기타 환경 오염 요소로 인해 화질 저하의 문제가 일어나지 않습니다.

기술 사양

FLM-HD20

일반 사양

프로젝터 유형	풀 HD 3칩 DLP 디지털 프로젝터
기술	0.95" DMD™ x3
해상도	1,920 x 1,080
밝기	20,000 중앙 루멘 / 19,000 ANSI 루멘
명암비율	2,100:1 / 2,700:1 (고 명암비 모드)
밝기 균일도	90%
화면 비율	16:9
ScenergiX	수평 및 수직 에지 블렌딩
렌즈 유형	TLD+
렌즈	0.73:1; 1.2:1; 1.25-1.6:1; 1.5-2.0:1; 2.0-2.8:1; 2.8-4.5:1; 4.5-7.5:1; 7.5-11.5:1
광학 렌즈범위	수직: -10% ~ +110%; 수평: -50% ~ +50% (줌 렌즈에서)
색 보정	P7
램프	3kW xenon
램프 수명	1,000시간
램프 장착 후 이동	예
램프 하우스, 빠른 교환	예
고객 전구 교환	예
램프 보증서(현장 교환/공장 교환)	90일, 500시간/비례 750시간
실드 DLP™ 코어	표준
옵티컬 다우저	표준
PIP(Picture-in-picture)	동시 2개 소스
방향	테이블/천장/측면(세로 방향)/수직
DMX 512	옵션
WARP	프리셋 값 + 사용자 설정
통합 웹 서버	해당 없음
CLO(Constant Light Output)	표준
3D 전용(옵션)	Passive Inflight
입력	DVI(HDCP), 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, 콤포지트 비디오, S-Video), SDI/HDSDI
옵션형 입력	DVI(HDCP), 5-BNC RGBHV(RGBS/RGsB, YUV CS/SOY, 콤포지트 비디오, S-Video), SDI/HDSDI
입력 해상도	NTSC부터 최대 UXGA (1,600 x 1,200), HD (1,920 x 1,080) 포함
최대 픽셀 클럭	165MHz
소프트웨어 툴	Projector Toolset
컨트롤	XLR 유선 + IR, RS232
네트워크 연결	10/100 base-T, RJ-45 연결
전원 요구 사항	220-240V / 50-60Hz
최대 소비 전력	3,700W
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	58dB(A)
작동 시 주위 온도	0-40°C/32°-104°F
작동 습도	0-80%(비응축)
방출 BTU	최대 12,625 BTU/h
크기(WxLxH)	707 x 1,025 x 548 mm / 27.83 x 40.35 x 21.57 인치
무게	99kg(218.25lbs)
물품 크기	(LxWxH) 1,200 x 980 x 760 mm / 47.24 x 38.58 x 29.92 인치
출고 시 제품 무게	151kg(333lbs)
표준 액세스리	전원 코드, 무선/XLR 유선 rugged remote control
인증	UL1950 및 EN60950 준수, FCC 규정, part 15 Class A 및 CE EN55022 Class A, RoHS 준수
보증	2년

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.