

LENTE GC (1.02 - 1.36: 1)



Especificaciones del producto**LENTE GC (1.02 - 1.36: 1)**

Especificaciones generales	
Tipo de lente	LENTE GC (1.02 -1.36: 1)
ratio de desplazamiento	1.02 -1.36 : 1
Relación focal	2 (gran angular) -2,3 (telescópico)
Relación de zoom	1,33x
Distancia focal	21,5-28,7 mm
Rango de enfoque	50" -500"
Distancia de proyección	1,10-14.65 m
peso	Neto: 2 kg Bruto: 4.9 kg
zoom motorizado	Sí
foco motorizado	Sí
Notas	(*) Esta lente no es compatible con la función de memoria de lente en el G100

Generado en: 15 Mar 2023

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.