

V9m

9mm ピクセル・ピッチ、4,000 NIT LED ディスプレイ



EASY
INSTALL


IP65
WATERPROOF

VTS
COMPATIBLE

9mm
PIXEL PITCH



MAGNETIC LOCK



- 軽量かつスリム
- 透明バージョンが入手可能
- 独自の磁気ロックによる高速設置

軽量 V9m LED ディスプレイを使用することで、レンタル会社は、屋内外両方のステージまたは軽量トラスのサイドスクリーンで、大規模でダイナミックなビデオ画面の背景を直線的または曲線的に柔軟性を持って構築できます。さらに、V9m はオーバーヘッドおよび天井の画面にも最適であり、透過 LED ディスプレイとしても利用できます。

すばやく簡単に設置

TMV9m は、特別な磁気 V-lock が採用されているため、1人で安全に短時間で設置できます。軽量でスリムな LED ディスプレイの V9m は、箱詰めと発送が簡単にできます。V14m と同様、V9m はその機材を C シリーズと共有しているため、バルコ C シリーズの機材をすでに所有するレンタル会社は、それらを再利用できます。

屋外ステージに最適

V9m は、最新の屋外 SMD テクノロジーを装備し、屋内と屋外の両方で使用できます。さらに、IP65 定格であるため、完全に防水であることが保証されます。

高性能なスケーリングとコントロール

その他の VLED ディスプレイと同様、V9m は高性能なスケーリングを提供する DV-100 画像プロセッサで駆動され、すべての最新ビデオ標準 (HDMI、DisplayPort、3G SDI) をサポートします。V シリーズ・ツールセット (VTS) と組み合わせられた DV-100 は、クリエイティブなセットアップとリモート・コントロールが可能です。

技術仕様

V9M

一般仕様

透過性	5% (透明シエーダ) 0% (非透明シエーダ)
輝度	4,000 NIT
LED タイプ	3イン1 SMD
ピクセル濃度	11,025/sqm 1,024/sqft 7,056/タイル
視野角	H: 120 度 V: -60/+60 度 (透明シエーダ) V: -45/+60 度 (非透明シエーダ)
コントラスト比	4,000:1 (透明シエーダ) 5,000:1 (非透明シエーダ)
ピクセルピッチ	9.52 mm
輝度半減値	50,000 時間 (@50% 輝度)
消費電力	516 W/sqm 最大 206 W/sqm 通常
オペレーション電圧	200 -240V / 50 -60 Hz
タイル・サイズ (WxHxD) (mm)	800 x 800 x 109 (31.5 x 31.5 x 4.3 インチ)
重量	13.5 kg/tile 29.8 lbs
IPレート	IP65
プロセッシング	16 ビット/色
リフレッシュ・レート	2,800 Hz 以上
サービス性	背面
操作デジタイザー	DV-100
証明書	CE、ETL、FCC Class A、TUV、RoHS、WEEE

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。