

ClickShare CS-100

소형 회의실을 위한 독립 실행형 무선 프레젠테이션 시스템



- 중앙 화면 무선 연결
- 1명의 화면 사용자
- 랩톱, 태블릿 또는 스마트폰에서 공유
- HDMI 출력
- Button 1개 제공

성공적인 회의의 관건은 신뢰입니다. 아이디어 및 프레젠테이션에 대한 신뢰 뿐 아니라 회의실 기술에 대한 신뢰도 밀받침되어야 합니다. Barco가 ClickShare를 개발한 이유가 바로 여기에 있습니다. 사용자는 이 무선 프레젠테이션 시스템을 사용하여 랩톱 또는 모바일 장치에 있는 내용을 프레젠테이션 화면에서 간편하게 공유할 수 있습니다. 케이블, 설정, 참여 대기 시간이 필요하지 않습니다.

최신 ClickShare 업데이트의 새로운 기능 알아보기

기본적으로 공유 기능 필요

CS-100은 기본적으로 랩톱 또는 모바일 장치의 콘텐츠를 공유해야 하는 소규모 회의 및 허들룸으로 ClickShare 환경을 가져다줍니다. 게스트를 포함한 모든 사용자가 클릭 한 번으로 즉각적인 연결 및 공유가 가능합니다. 별도의 교육이 필요 없습니다. 사용자는 USB 충전형 장치(ClickShare Button)를 본인의 PC 또는 Mac에 연결하고 이 Button을 클릭하기만 하면 랩톱의 내용을 대형 회의실 스크린에 공유할 수 있습니다. 또한, 사용자는 ClickShare 앱을 통해 랩톱, 휴대폰 또는 태블릿의 내용을 공유할 수도 있습니다. Desktop App으로 최고의 성능을 누리시려면 Base Unit에 설치된 펌웨어가 최신 버전인지 확인하세요.

독립 실행형 모델

CS-100은 최대 8명의 사용자가 연결하고 한 번에 한 명씩 콘텐츠를 공유할 수 있는 HDMI 출력의 독립 실행형 모델입니다. CS-100에는 암호화, 로그인 관리, https 및 Base Unit 무선 네트워크의 SSID 숨김 기능을 포함한 표준 ClickShare 보안 기능이 탑재되어 있습니다.

CS-100은 ISO 27001 인증을 받은 흐름 및 프로세스로 개발된 제품입니다.

ClickShare CS-100을 고정 회의실 설정(예: Microsoft Teams 또는 Zoom 회의실)에 추가하면 Microsoft Teams 및 Zoom 회의에서 협업이 향상됩니다. 회의를 진정한 협업의 중심으로 되살립니다.

기술 사양

CLICKSHARE CS-100

일반 사양

운영체제	Windows 10 32 & 64비트 macOS 10.14/10.15(Catalina) Android 9 & 10(ClickShare 앱) iOS 11, 12 & 13(ClickShare 앱)
비디오 출력	HDMI 1개
출력 해상도	1920x1080 @60Hz
오디오	HDMI, 3.5mm 아날로그 오디오 잭
프레임 속도	최대 30fps
화면에 동시 연결 가능 소스 수	1
동시 연결 수	8
iPad, iPhone 및 Android 호환성	ClickShare 앱을 통해 Android 및 iOS 장치 모두에서 문서, 브라우저, 카메라 공유
확장 데스크톱	이용 가능(운영 체제에 따라 다름). ClickShare Extension Pack이 필요할 수 있습니다.
인증 프로토콜	독립형 모드의 WPA2-PSK
무선 전송 프로토콜	IEEE 802.11 a/g/n
도달	신호 강도 변조로 조절 가능, 최대 30m(100ft)의 ClickShare 버튼과 ClickShare Base Unit 거리
주파수 대역	2.4GHZ 및 5GHz(DFS 채널 지원되지 않음)
연결	1x 이더넷 LAN 100Mbit 1x (후면) + 1x (전면) USB 미니 잭 소켓의 오디오 아날로그 라인 (3.5mm)
소음도	무팬
온도 범위	작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)
습도	보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축
도난 방지 시스템	캔싱턴 잠금 장치
인증	FCC/CE
보증	표준 3년
구글 캐스트 지원	구글 캐스트는 지원되지 않음
*참고	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

ClickShare 베이스 유닛 치수

무게	600g / 1.32lbs
크기(HxWxD)	205mm x 115mm x 45mm(최소) / 8.1" x 4.5" x 1.8"(최소)
전력 소비	작동: 6W (typical) / 18W (max) 스탠바이: 2.6W (친환경 스탠바이) / 0.4W (딥 스탠바이)

작성일: 04 Dec 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

