

CTWU-61B

Projecteur DLP monopuce WUXGA 5 500 lumens



- Images précises aux couleurs éclatantes
- Grande amplitude de déplacement de la lentille pour une installation flexible
- Design compact
- Fiabilité 24h/24, 7j/7

*Uniquement disponible auprès des distributeurs sélectionnés

Le CTWU-61B est idéalement adapté aux salles de conseil, aux espaces de travail collaboratif, aux salles de conférences, aux établissements d'enseignement supérieur, aux lieux de culte, aux musées et aux autres lieux où la qualité d'image est d'une importance majeure.

Silencieux et compact

Avec ses 5 500 lumens et sa résolution WUXGA, le CTWU-61B est véritablement un projecteur révolutionnaire. Étant non seulement le plus petit et le plus léger de sa catégorie dans le segment des 5 000 à 6 000 lumens, il propose une qualité d'image inégalée associée à des taux de contraste à la pointe de la technologie. Toutes ces caractéristiques sont réunies dans un projecteur blanc élégant au niveau sonore extrêmement faible et en font donc le choix parfait pour tout espace de travail collaboratif, toute salle de réunion, de conférence ou toute salle de conseil haut de gamme.

Qualité d'image incomparable

Grâce à ses optiques de grande qualité et à son taux de contraste élevé, le CTWU-61B garantit des images d'une grande clarté aux couleurs dynamiques et éclatantes, quasiment quelle qu'en soit la source. En outre, ce projecteur est équipé d'une connectivité HDBaseT, 3G-SDI, DisplayPort, DVI, HDMI et VGA qui lui confère une flexibilité maximale.

Construit pour durer

Le CTWU-61B se caractérise par une conception sans filtre et bénéficie d'une technologie DLP® fiable pour une précision des images sans égale et un faible coût total de possession. Conçu pour une utilisation sans limite, il est également proposé avec une garantie de 3 ans, gage d'une véritable tranquillité d'esprit.

Spécifications techniques

CTWU-61B

Spécifications générales

Type de projecteur	Projection DLP monopuce
Technologie	DMD™ LVDS avec DarkChip3™
Résolution	1 920 x 1 200 (WUXGA)
Luminosité	5 500 lumens ANSI (roue chromatique haute luminosité)
Taux de contraste	Jusqu'à 5 300:1
Uniformité de la luminosité	>80 %
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	Toutes les lentilles en verre pur
Lentilles	Zoom EN51 (1,60-2,21:1), large fixe EN52 (0,92:1), ultralarge fixe EN53 (0,74:1), EN54 (2,5-3,9:1), zoom super large EN55 (0,80-1,08:1), zoom large EN56 (1,06 – 1,62:1), rapport ultracourt EN57 (0,28:1)
Décalage de la lentille optique	Motorisé La plage est fonction de la lentille.
Correction des couleurs	RealColor™
Lampes	1 x 350 W UHP (intensité réglable)
Durée de vie de la lampe	Jusqu'à 2 000 heures (puissance maximale) / 2 500 heures (mode économique)
Boîtier de lampe, remplacement rapide	Oui
Garantie des lampes	500 heures ou 90 jours
Cœur de processeur DLP™ scellé	Oui
Orientation	Table -plafond (360 degrés par rapport à l'axe de la lampe)
3D	Oui, HDMI 1.4a.
Entrées	2x DisplayPort 1.2 (HBR2), 1 x DVI-Dual Link, 1 x HDMI 1.4a, 1 x VGA, 2x 3G-SDI, 1x HDBaseT
Résolutions en entrée	Résolution de 2 560 x 1 600 -640 x 480 pixels ; RGBHV, RGBS, RGsB ; formats personnalisés disponibles ; HDTV (1080p, 1080i, 720p) ; NTSC, PAL, SECAM
Outils logiciels	SimCAD, Projector Toolset
Contrôle	IR, RS232, Ethernet, USB
Connexion réseau	Connexion RJ-45 10/100/1000 Base-T, RS-232
Alimentation électrique	100-240 V / 50-60 Hz
Consommation électrique	inférieur à 530 W
Niveau sonore	38 dBA (mode lumineux), 36 dBA (mode éco), 28 dBA avec le kit de réduction du bruit complet
Température ambiante de fonctionnement	10 -40 °C /50 -104 °F, 0-3 000m (Température de stockage : -20 -60 °C/-4 -140 °F)
Humidité (fonctionnement)	20 à 80 % HR (Conditions de stockage : 10 à 90 % HR)
Dissipation BTU	max. 1 807 BTU/h
Dimensions (l x L x H)	342 x 306 x 143 mm / 13,46 x 12,05 x 5,63 pouces
Poids	7,5 kg (16,5 lb)
Accessoires standard	Cordon d'alimentation, télécommande sans fil
Certifications	Conforme aux réglementations FCC, partie 15, Classe A et CCC, cCSAus, cUL, UL et CE
Garantie	Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre Extensible à 5 ans.

Créé le : 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.