

LC40

40" LCD display with WXGA resolution.



Specifiche tecniche

LC40

Specifiche generali	
Area schermo attivo	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
Diagonale schermo attivo	1010mm (39.6")
Proporzioni	15:9
Luminosità	450NIT
Colori	16.8 million
Rapporto di contrasto	600:1
Controllo	RS232 control On Screen Display (OSD)
Angolo di visuale orizzontale	170°
Umidità	Max. 85%
Intervali di ingresso	RGB analog: Pixel clock : 20 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz DVI: Pixel clock : 25 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz SDI: SMPTE259M compatible serial digital signals only. CVBS/SVHS/Component video: PAL B, G, D, H, I and N, combination PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC-Japan, NTSC 4.43 and SECAM. Video amplitude nominal 700mVpp for component signals 1Vpp with 300mVpp sync amplitude for composite and sync-on-Y signals.
Durata	typical 50.000h
Risoluzione nativa	1280 x 768 (W-XGA)
Temperatura in funzionamento	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Consumo energetico	270W (330W including Compact PC)
Requisiti di alimentazione	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
Conformità alle norme	UL, CE
Ingressi standard	DVI, RGBHV (on BNC), SDI
Tecnologia	TFT LCD
Angolo di visuale verticale	170°
Peso	25kg / 55.1lbs

Generato il: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.

