

# PGWX-62L

Projetor de fósforo laser DLP de chip único, WXGA, 6.000 lumens ANSI



- **Projetor de fósforo laser mais silencioso do mercado\***
- **Instalação facilitada graças ao desenho leve e compacto**
- **Oferece suporte para modo de retrato e giro de 360°**
- **Vida útil do laser díodo de 20.000 horas**

Com um nível de ruído de apenas 35 dB, os projetores de fósforo laser da Barco são os projetores de fósforo laser mais silenciosos disponíveis atualmente.\* O PGWX-62L oferece resolução WXGA (1.280 x 800) e possui um design leve e compacto que se integra com facilidade. Graças à sua fonte de luz de fósforo laser, o projetor garante pouca manutenção ao longo de sua vida útil extensa (sem lâmpadas, sem filtros) e grande desempenho de cores.

## O que você vai adorar no PGWX-62L

- Projetor de fósforo laser mais silencioso do mercado\*
- Vida útil extensa de 20.000 horas
- Baixo custo total de propriedade graças à fonte de luz laser
- Design elegante, leve e compacto que se integra com perfeição
- Instalação flexível graças ao modo de retrato e giro de 360°
- Imagens de alta qualidade com nível de detalhes e contraste sem igual
- Sem botões nem cabos para operação simples e menos confusão
- Tecnologia DLP confiável para tranquilidade absoluta
- Gerenciamento de cores flexível graças aos modos de imagem predefinidos
- Menu de controle intuitivo com os recursos mais comuns bem ao seu

- Menu de controle intuitivo com os recursos mais comuns bem ao seu alcance
- Controle remoto fácil de usar com apenas um botão

### **ClickShare Inside**

Com suporte para integração de módulos de conectividade opcionais, o PGWX-62L é à prova de envelhecimento e pode ser atualizado com funcionalidades extras. Com base no sistema de apresentação wireless da Barco, o ClickShare, a opção "ClickShare Inside" pode ser tranquilamente integrada -permitindo que os usuários compartilhem seu conteúdo na tela de forma wireless, para uma verdadeira colaboração.

\*5.000 lm ou mais, avaliado em fevereiro de 2015

**Especificações técnicas****PGWX-62L****Especificações gerais**

Tipo de projetor	Projetor DLP de chip único WXGA
Tecnologia	0,65" DMD
Resolução	1.280 x 800 WXGA
Brilho	6.000 lumens ANSI*
Razão de contraste	11.000:1*
Uniformidade de brilho	90%*
Relação de aspecto	16:10
Tipo de lente	Lente G
Lentes	1,28-1,60:1; 1,00-1,28:1; 1,61-3,07:1; 3,04 ~ 5,78
Deslocamento ótico de lente	Vertical: -100% a +100% / horizontal: -30% a +30%
Fonte de luz	Laser diodo
Vida útil da fonte de luz	20.000 horas (modo com brilho)
Núcleo DLP™ vedado	sim
Imagem sobre Imagem Avançada	sim
Orientação	Teto/piso, frente/trás, instalação livre em 360°, retrato
Servidor da Web integrado	Sim
3D	Sim (DLP link)
Correção de abóbada	apl. +/-20° na vertical
Entradas	VGA-in, VGA-out, HDMI, DVI, CVBS, LAN, RS232, 12 V saída, 5 V saída;
Resoluções de entrada	até WUXGA (1.920 x 1.200) 60 Hz
Ferramentas de software	Conjunto de ferramentas do projetor
Controle	IR, RS232, RJ45
Conexão de rede	Conexão 10/100 base-T, RJ-45
Requisitos de energia	100-240 V / 50-60 Hz
Consumo máximo de energia	580 W
Nível de ruído (normal a 25 °C/77 °F)	35 dBA (modo com brilho)/ 32 dBA (modo econômico)
Temperatura ambiente operacional	5-40°C / 41°-104°F (nível do mar)
Umidade de operação	10-85%
Dimensões (LxPxA)	506 x 516 x 251 mm (sem revestimento dos cabos)
Peso	17,5 kg
Dimensões da Remessa (L x C x A)	796 x 595 x 378 mm
Acessórios padrão	Cabo de energia, controle remoto wireless, tampa da lente
Certificações	Certificado de teste CB, EMC EUA, segurança EUA, EMC e segurança CE, EMC e segurança CCC
Garantia	Limitada de três anos para peças e mão de obra. Pode ser estendida até 5 anos.
*	A medição, condições de medição e método de notação estão em conformidade com padrões internacionais ISO 21118.

Gerada em: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique [www.barco.com](http://www.barco.com) para obter as especificações mais recentes.

[www.barco.com](http://www.barco.com)**BARCO**