NGS-D440

小巧的 4K60 编码器



- 出众的图像品质
- 网络集成
- 轻松安装和配置
- 高性能
- 专为全天候运行而设计
- TFN 和 CTRL 产品系列的一 部分

巴可 NGS-D440 是一款功能强大的编码器。该设备支持 HDMI™ 2.0 兼容的 4K60 AV 源。

主要特点:

- 出众的图像品质NGS-D440 配备巴可的更新图像处理引擎,提供出色的缩放和色彩空间转换算法。此外,通过行业标准协议支持高达 4K@60hz 的分辨率。
- 网络IT集成NGS-D440要求在运行期间在网络中可以使用标准IT服务(DHCP、DNS、NTP)。这让您可以轻松更改网络配置而无需重新配置系统。此外,它通过在您的域中配置的主机名提供轻松的集中管理(无需记住IP)。
- 易于安装和配置由于上述网络集成,设备发现比以往任何时候都更加快速和简单。此外,通过信号源的创建也非常快速轻松。
- 性能NGS-D440 配备 HDMI™ 2.0 输入。此输入支持高达 60fps 的 UHD (3840 x 2160),并具有主动环出功能,可 1:1 复制并环出输入信号源。此外,电源(PoE+和 USB-C)和网络(绑定)冗余保证了设备较长的正常运行时间。

技术规格	NGS-D440
一般规格	
分辨率和帧速率	有关分辨率的完整列表,请查看 Barco CTRL 功能和规格文档。
	16:9 最高可达 3840 x 2160 60Hz
	21:9 最高可达 2560 x 1080 @ 60fps 最高可达 3440 x 1440 @ 60fps 最高可达 3840 x 1600 @ 60fps
	32:9 最高可达 3840 x 1080 @ 60fps
视频输入	1 个 HDMI™ 2.0 输入 1 个 HDMI™ 1.4 输入
视频输出	1 个 HDMI™ 2.0 输出
网络连接	2 RJ45(1Gb 铜) – 主动故障转移
电磁干扰/电磁兼容	CE、UL、3C 安全认证、BIS、RCM、EAC、BSMI
USB	2 个 USB 2.0 C 型连接器
— 平台	适用于巴可 CTRL 和 TransForm N 系统
散热	63,94 BTU/h/m²(典型值)/ 85,48 BTU/h/m²(最大值)
尺寸(高x宽x深)	136毫米×136毫米×30毫米 5.35英寸×5.35英寸W×1.18英寸

运行条件		
噪音水平(25°C/77°F 时的典型值)	25℃ 时为 19 dBA	
	0°C至40°C(32°F至104°F)	

R9867440 | 紧凑型 4K60 编码器

510克±50克 (1.2磅)

4:2:0

视频:

最多2个音频通道(HDMI、线路输入)

3840x2160 (60Hz) 条件下平均 60 Mbps

典型功耗 18.7W -最大功耗 25W

20V, 2.25A, 25-45W, 具体取决于 PoE+或外部电源

生成于: 16 Jul 2025

重量

音频

电源

功耗 通道数 色度子采样

带宽

订购信息

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可,禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新,信息和技术规格如有变更,恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。

