

# IOSONO ONE

真に没入型のサウンドを体験できるオーディオ・プロセッサー



- ショー・コントロール・システムへのスムーズな統合
- 異なる会場や部屋に対する専用ミックスは不要
- 没入型サウンドスケープのシンプルな作成

Lorem ipsum

- MADI および/または AES I/O
- 最大 96 kHz / 24 ビット
- 専用タイムコード (LTC) 出力
- ワードクロック I/O
- ハードウェア・ボリューム・コントロール
- Windows 用リモート・コントロール・ソフトウェア
- 設置時に役立つ頑丈なフロント・ハンドルを備える傷つきにくい耐衝撃ハウジング
- オプションの冗長電源が利用可能

## 技術仕様

## IOSONO ONE

| 一般仕様           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監視             | 5つのマルチカラー LED から該当ステータスについての情報                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ボリューム・コントロール   | リモート・コントロール・ソフトウェアを介して                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| リモート・コントロール    | Microsoft Windows 用 リモート・コントロール・ソフトウェアは、標準 TCP/IP ネットワーク接続で全機能のコントロールを提供します。固定 IP および DHCP が可能です。メディア・コントロール・コマンドは、ネットワークと RS232 を介して取得できます。                                                                                                                                                                                                                  |
| 端子             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ USB: 2 x USB 2.0、タイプ A</li> <li>■ イーサネット・ポート: 1 x ギガビット・イーサネット、RJ45 (リモート・コントロール) / 1 x ギガビット・イーサネット、RJ45 (リモート・コントロール)</li> <li>■ RS232: 1 x Sub-D (UNC 4-40 付き DE-9M)</li> <li>■ ワードクロック入力 / 出力: 1 x BNC 75 Ω / 1 x BNC 75 Ω</li> <li>■ ビデオ同期入力: 1 x BNC 75 Ω</li> <li>■ リニア・タイムコード (LTC) 入力: 1 x BNC Ω</li> </ul> |
| ハウジング          | 19 インチ / 4 RU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 電源             | 電圧 / 周波数範囲: 100-240 VAC / 50-60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| オーディオ・コネクタ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ MADI 光入力 / 出力: 1 x SC (64 チャンネルあたり) / 1 x SC (64 チャンネルあたり)</li> <li>■ MADI 電気入力 / 出力: 1 x BNC 75 Ω (64 チャンネルあたり) / 1 x BNC 75 Ω (64 チャンネルあたり)</li> <li>■ AES/EBU 入力 / 出力: 1 x Sub-D (UNC 4-40 付き DB-25F) (8 モノ入力 / 出力チャンネルあたり)</li> </ul>                                                                            |
| 標準ソフトウェア       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 1つのシングル・レイヤーで構成されるラウドスピーカー設定の 2D レンダリング、および複数のレイヤーのあるラウドスピーカー設定の 3D レンダリング</li> <li>■ 内蔵ストレージからのオブジェクト・ベース IOSONO コンテンツ、および外部デバイスからのストリーム・コンテンツの再生。LTC タイムコード入力同期可能</li> <li>■ オーディオ入力、ワードクロック入力、ビデオ入力を介した同期</li> <li>■ 128 のオーディオ・オブジェクトを、最大 24 ビット / 48 kHz までの利用可能なすべてのオーディオ出力に同時レンダリング</li> </ul>                |
| ソフトウェア・オプション   | 拡張された機能: 96 kHz サンプル・レートでの処理。モノ出力チャンネルを使用した全出力チャンネルのモニタリング                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ハードウェア構成       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 冗長電源でもすべての設定が利用可能</li> <li>■ 64 MADI 入力 / 出力モノ・チャンネル</li> <li>■ 16 AES 入力 / 出力モノ・チャンネル</li> <li>■ 32 AES 入力 / 出力モノ・チャンネル</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| 寸法 (W x H x D) | 485 x 178 x 615 mm / 19 x 7 x 24.2 インチ<br>設置奥行き (コネクタなし): 555 mm (21.9 インチ)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 重量             | 20 kg (44.1 lbs)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 証明書            | D、CE、KC、CCC、UL、RCM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

生成日: 15 Mar 2023

技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。