


Refurb lamp for XLM HD30



Especificaciones del producto**REFURB LAMP FOR XLM HD30**

Especificaciones generales

potencia	6,3 kW
----------	--------

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

www.barco.com

The logo consists of the word "BARCO" in white, uppercase, sans-serif font, centered within a solid red square.