


1600 더스트 필터



재사용 및 청소가 가능한 더스트 필터는 1600의 옵션 액세서리로, 내부 구성품을 보호하도록 설계되었습니다. 이 더스트 필터는 프로젝터의 공기 흡입구 쪽(전면)에 설치되어 먼지 및 기타 공기 중 입자가 장치 내부로 유입되는 것을 효과적으로 방지합니다. 전면 필터는 내부 환경을 깨끗하게 유지하여 먼지와 이물질이 많은 장소에서 사용할 때 프로젝터의 수명을 연장하는 데 도움이 됩니다. 필터는 재사용을 위해 쉽게 청소할 수 있습니다.

곧 출시됩니다.

자세한 내용은 Barco에 문의하세요.