

# ClickShare CX-20

소규모 회의실 및 모임 공간을 위한 간편한 무선 회의



- 엔트리 레벨의 무선 회의 시스템
- 노트북에서 화상 회의 실행
- 직원과 게스트를 위한 ClickShare Button
- 100% 안전한 보안성, 암호화 및 클라우드 관리

ClickShare CX-20은 소규모 회의 공간에서 무선 회의를 가능하게 합니다. 회의실에 들어가면 ClickShare가 자동으로 카메라, 마이크, 스피커, 사운드바 및 디스플레이 등의 회의실 장비에 연결합니다.

원하는 화상 회의 플랫폼을 사용하여 몇 초 안에 노트북에서 회의를 시작하십시오. 직원과 게스트 모두 ClickShare Button 또는 ClickShare 앱을 한 번만 클릭하면 간편하게 하이브리드 회의를 할 수 있습니다.

## 기술 사양

## CLICKSHARE CX-20

### ClickShare 베이스 유닛 치수

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| 크기(HxWxD) | 34 x 135 x 135mm            |
| 전원 공급 장치  | 표준 110/220V AC 플러그 또는 USB-C |
| 전력 소비     | 작동: 최대 5-10W, 24W           |
| 무게        | 900 gr                      |

### 일반 사양

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 운영체제                                 | Windows 10 이상 macOS 11(BigSur) 이상.<br>안드로이드 v11 및 이후 버전(ClickShare 앱)<br>iOS 14 및 이후 버전(ClickShare 앱)  |
| 시스템 요구 사항                            | Microsoft Teams 또는 Zoom의 원활한 환경을 위해.<br>최소: Intel i3 듀얼 코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mojave 최신 빌드<br>권장: Intel i5 4코어 프로세서/8GB RAM/OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드 |
| 비디오 출력                               | 4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b 또는 USB-C DisplayPort 1.2  |
| 오디오 출력                               | USB, HDMI  |
| USB                                  | USB-A 1개, USB-C 1개   |
| ClickShare 버튼                        | 1  |
| ClickShare App                       | 데스크톱 및 모바일   |
| Native protocols                     | AirPlay, Google Cast, Miracast   |
| 최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용)             | 32   |
| 소음도                                  | 최대 25dBA @ 0-30°C<br>최대 30dBA @ 30-40°C  |
| 인증 프로토콜                              | WPA2-PSK in stand alone mode<br>WPA2-PSK or IEEE 802.1X using the ClickShare Button in network integration mode  |
| 무선 전송 프로토콜                           | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1   |
| 도달                                   | ClickShare Button과 ClickShare Base Unit 간 30m(100ft)<br>주파수 대역 2.4GHz 및 5GHz(DFS)  |
| 주파수 대역                               | 2.4GHz 및 5GHz(일부 국가에서 DFS 채널 지원)   |
| 연결                                   | 이더넷 LAN 1Gbit 1개<br>USB Type-C 2.0 (전면) 1개, USB Type A 2.0 (전면) 1개   |
| 온도 범위                                | 작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F)<br>최대: 35°C (95°F) at 3000m<br>보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F)  |
| 습도                                   | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축<br>작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축   |
| 도난 방지 시스템                            | Kensington 잠금 장치   |
| 인증                                   | FCC/CE   |
| Touch screen support & Interactivity | /  |
| 무선 회의                                | 앱 또는 버튼 사용   |
| 로컬 뷰                                 | 룸 디스플레이의 로컬 뷰 전용   |
| 네트워크 연결                              | LAN 및 WiFi *   |
| Management and reporting             | 지원   |
| 보증                                   | 표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년   |

### 작성일: 04 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.