

DLite 28



Especificaciones del producto**DLITE 28****Especificaciones generales**

Resolución visual	28.0 mm
Resolución física	28.0 mm
Salida de luz	5.000 Nit (at 6500 °K on a callibrated wall)
angulo de visión horizontal	120° (minimum 50% brightness)
angulo de visión vertical	60° (minimum 50% brightness)
Distancia de visualización óptima	45 meter
dimensiones de tiles	Width: 0.448 Height: 0.448 Weight: 14 kg
tamaño de pantalla	Unlimited
consumo medio	350 Watt/sqm
Consumo máx.	1750 Watt/sqm
Cumplimiento para uso en exteriores	IP 65

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.