

iCon H600

Network-centric, 1080p HD, 6,000 lumens LCD projector



Общие характеристики	
Светоотдача	6000 ANSI lumens
Разрешение	HD 1080 (1920x1080px)
Однородность яркости	> 95 % for the total screen
Уровень контрастности	> 800:1 (full white/full black)
Дисплей	3 x 1.65" polysilicon LCD panel with native HDTV resolution (1920 x 1080 pixels)
Особенности	<ul style="list-style-type: none"> ▪ AutoImage ▪ Advanced picture-in-picture ▪ Standard cable basket ▪ Advanced digital zoom ▪ Advanced Desktopintegration
Картинка в картинке (PiP)	Background desktop image + up to 4 sources simultaneously (data or video)
Входы	<p>Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Layer 1: RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video input ▪ Layer 2: RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video input ▪ Layer 3: DVI input and D15 input ▪ Layer 4: Available for optional inputs <p>Optional:</p> <p>The following input boards can be placed on any of the 4 layers:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RGBHV or Component input; Composite video input; S-Video input ▪ DVI input and D15 input ▪ SDI and HDSDI input and loop trough
Выводы	DVI out (1920 x 1080 at 60 Hz) of full screen composed image (including window inserts)
Коммуникация	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1x RS-232C (D-9 connector) ▪ mini-jack for wired remote control
Совместимость	<ul style="list-style-type: none"> ▪ All current video sources ▪ All current HDTV sources ▪ All computer graphics sources with a pixel clock up to 275 Mhz (VGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, QXGA:2048x1536) ▪ DVI up to UXGA and HDTV resolution ▪ HD-SDI, SDI optionally available
Совместимость со входным источником	2048 x 1536 @ 56Hz max input
Размер экрана	From 1-6m / 3-20ft.
Частота сканирования	Horizontal 15kHz -110 kHz Vertical 25 Hz -150 Hz
Соединение сети	2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet
Интегрированный дисплейный сервер	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Provides native 1920 x 1080 resolution ▪ Pentium 4 2,6 Ghz, 1 Gigabyte DDR RAM, 40 Gigabyte harddisk (upgradeable) ▪ 2 x PCMCIA slot for Wireless LAN cards, memory cards, extensions for inputs and outputs, Bluetooth ▪ 2 USB connectors and PS2 connector ▪ 2 x 10/100 Mb/s Ethernet RJ 45 connector ▪ 1x RS-232C (D-9 connector) ▪ Included software:
Окружающая Температура	5°C up to 40°C
Лампа	2 x 300 Watt UHP lamp Lifetime: 1500 h/lamp

Технические характеристики**ICON H600**

Объективы	<ul style="list-style-type: none">• Fixed lenses:<ul style="list-style-type: none">-QGD (0.86:1) R9840491-QFD (1.27:1) R9840400-QFD (2.5:1) R9840290-QFD (7.0:1) R9840410• Zoom lenses:<ul style="list-style-type: none">-QHD (1.4 -2.0:1) R9849930-QHD (2.1 -3.0:1) R9849810-QFD (3.4 -4.5:1) R9840060-QFD (4.5 -6.0:1) R9840100
Перемещение объектива	Vertical: -120% to +120% Horizontal: -50% to +50%
Фильтр тонкой очистки от пыли	Dense High Quality Microfilter (front side removeable)
Уровень шума	< 39 dB
Напряжение электрической сети	90V-255V
Энергопотребление	Max. 900 Watt
Рас рассеяние потребляемой энергии	Max. 2900 BTU/hour
Мощность переменного тока	90V -255V (50 Hz -60Hz)
Вес	35 kg (77 lbs)
Габариты	D x W x H, without cable basket: 679 x 567 x 282 mm (26.73 x 22.32 x 11.10 inch)
Правила безопасности	Compliant with UL1950 and EN60950
Электромагнитная совместимость	Compliant with FCC rules & regulations, part 15 Class A, CE EN55022 Class A and CCC

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

BARCO